







注:
1. 通用製品規格 108-5302
2. キング加工は FIG.2 参照
△ 取付基板寸法
FIG.3
3.96mm (PITCH)
非累積公差 (NON-ACCUMULATED TOLERANCE)
4. 通用基板厚 1.6t
△ 3極ハウジングの回路NO.2のコンタクト1本抜き仕様
6. 嵌合相手側製品型番
・ 3.96mmピッチ3極プラグ・ハウジング (176272-J)
・ 7.92mmピッチ2極プラグ・ハウジング (178125-J)
・ リセ・コンタクト (175152-J (AWG#20-#16)
(175151-J (AWG#26-#22))

表1
TABLE1

NO.	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)
①	タブ (TAB)	黄銅 錫めっき (BRASS TIN PLATED)
②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化(94V-0) (6/6 NYLON GLASS FILLED) トラッキング・インデックス (CTI) 175TK250



NOTES,
1. PRODUCT SPEC : 108-5302
2. KINKING FORM : SEE FIG.2
△ P.C.B LAYOUT : SEE FIG.3
4. APPLICABLE P.C.B. THK : 1.6
△ CIRCUIT NO.2 IS VACANT OF 3POS HOUSING
5. MATING CONN. P/N.
・ 3.96mmPITCH 3Pos PLUG HSG (176272-J)
・ 7.92mmPITCH 2Pos PLUG HSG (178125-J)
・ RECE CONTACT 175152-J (AWG#20-#16)
175151-J (AWG#26-#22)

パンチ加工穴 1.50±0.05	タイプ 2 (TYPE 2)	0.64 X 1.10 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	7.92mmピッチ 2極 △ (7.92mmPITCH 2Pos)	6-176976-9 6- -6 6- -4 6- -2 6- -1
ドリル加工穴 1.65±0.05			黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mmピッチ 3極 (3.96mmPITCH 3Pos)	5- -9 5- -6 5- -4 5- -2 5- -1
パンチ加工穴 0.95±0.05	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	7.92mmピッチ 2極 △ (7.92mmPITCH 2Pos)	3- -9 3- -6 3- -4 3- -2 3- -1
ドリル加工穴 1.10±0.05			黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mmピッチ 3極 (3.96mmPITCH 3Pos)	-9 -6 -4 -2 -1
△ 取付基板寸法 "D" (P.C.B. HOLE DIA "D")	キング仕様 (KINKING FORM)	コンタクトの タイン寸法 (TINE DIMENSION OF CONTACT)	ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	コネクタ・ピッチ (CONN. PITCH & Pos)	P/N

D 変更 FJDO-0078-03 N.Y. M.S. 3APR 03				C 再作成, 変更 FJDO-0385-94 N.Y. M.S. 4/1 '94				LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE			
材料 (MATERIAL) 表1参照 (SEE TABLE1)				仕上 (FINISH) 表1参照 (SEE TABLE1)				一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
7/31 '90 M. SHINDO				7/31 '90 M. SHINDO				10mm以下 ±0.2			
7/31 '90 Y. FUJITA				8/1 '90 N. ONOUE				10mm以上 30mm以下 ±0.25			
								30mm以上 100mm以下 ±0.3			
								角 度 : ±3°			
tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan								名称 (NAME) アンパ ユニバーサル パワーコネクタ 3極タブヘッダーアッセンブリ (Vタイプ)		AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3POS TAB HEADER ASS'Y (V-TYPE)	
								SIZE LOC 番号 (No.)		A3 J C-176976	
								尺度 (SCALE)		REV. D SHEET 1 OF 1	