

接口模块 - FLKM-D15 SUB/B - 2281199

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



VARIOFACE模块，带螺钉接线和D-SUB孔式接头，可安装在NS 35/7.5或NS 32导轨上，15位

图示型号为 FLKM-D37 SUB/S

为什么选择该产品



关键商业数据

包装单位	10 STK
GTIN	 4 017918 054625
单件重量 (不含包装)	84.4 g
海关税则号	85369010
原产国	德国

技术数据

尺寸

宽度	45 mm
高度	77 mm
深度	58.5 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-20 °C ... 50 °C
环境温度 (存放/运输)	-20 °C ... 70 °C

概述

最大允许工作电压	125 V AC/DC
最大允许电流 (每条分支)	2.5 A
	1.5 A (平均分配所有分支负载)
位数	15
安装位置	任意

接口模块 - FLKM-D15 SUB/B - 2281199

技术数据

概述

保护等级	IP20
标准/规程	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
额定绝缘电压	125 V
额定过电压	1.2 kV (功能性绝缘)
污染等级	2
电涌电压类别	II

用于连接1的接线数据

连接名称	PCB连接
连接符合标准	IEC / EN
连接方式	螺钉连接
刚性导线最小横截面	0.2 mm ²
刚性导线最大横截面	4 mm ²
多芯线最小横截面	0.2 mm ²
柔性导线最大横截面	2.5 mm ²
AWG/kcmil导线最小横截面	24
AWG/kcmil导线最大横截面	12
剥线长度	8 mm
螺纹	M3

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421

接口模块 - FLKM-D15 SUB/B - 2281199

分类

UNSPSC

UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

认证

认证

认证

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

防爆认证

认证已提交

认证详情

UL Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	30-12
额定电流 I _N	2.5 A
额定电压 U _N	125 V

cUL Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	30-12
额定电流 I _N	2.5 A
额定电压 U _N	125 V

EAC

cULus Recognized
