



**consommables
d'encre
hp n° 10,
hp n° 11
et hp n° 82**



**consommables
d'encre pour
les imprimantes
hp designjet
séries 800 et 500**

obtenez des images de qualité photo extraordinaire et des dessins au trait précis grâce aux têtes d'impression hp n° 11, aux cartouches d'encre couleur hp n° 82 et à la cartouche d'encre noire hp n° 10

qualité photo extraordinaire

La technologie HP de superposition des couleurs et l'impression haute résolution vous garantissent une qualité photo extraordinaire. Cette technologie vous permet de placer plusieurs gouttelettes d'encre en un même point pour obtenir une transition des couleurs parfaite et davantage de couleurs directement imprimables.

impression nette et précise des lignes

La taille réduite des gouttelettes d'encre et l'impression haute résolution HP permettent d'obtenir des lignes précises, tant en noir qu'en couleurs. Le positionnement exact des points permet d'obtenir des lignes toujours nettes et précises.

remplacements de consommables plus espacés

Imprimez plus longtemps entre deux remplacements, grâce aux cartouches grande capacité noire HP n° 10 et couleur HP n° 82 et aux têtes d'impression longue durée HP n° 11. Les cartouches d'impression ont une contenance pratiquement doublée par rapport aux anciennes cartouches HP des imprimantes HP Designjet séries 400 et 700. Selon le degré d'utilisation, la durée de vie moyenne des têtes d'impression couleur est de cinq à six fois celle des cartouches d'encre.

Les imprimantes HP Designjet 500, 500PS, 800 et 800PS sont notamment conçues pour :

- Les graphistes travaillant en interne et ceux des agences de publicité spécialisés dans le conditionnement, le matériel de point de vente et les affiches pour événements spécifiques
- Les professionnels du dessin technique spécialisés en architecture/ingénierie/bâtiment (AIB), conception mécanique et systèmes d'infos géographiques (SIG)

imprimantes hp compatibles

imprimante hp	format
HP Designjet 500	610 mm et 1 067 mm
HP Designjet 500PS	610 mm et 1 067 mm
HP Designjet 800	610 mm et 1 067 mm
HP Designjet 800PS	610 mm et 1 067 mm

de fines gouttelettes

- Les gouttelettes d'encre couleur de 4 picolitres et la technologie HP de superposition des couleurs, qui permet de déposer plusieurs gouttelettes en un même point, garantissent une transition des couleurs parfaite et une qualité photo extraordinaire – même vues de près
- La taille réduite des gouttelettes d'encre, associée à des résolutions atteignant 2 400 ppp en couleurs et 1 200 ppp en noir permet d'obtenir des dessins au trait haute résolution toujours nets et précis, tant en noir qu'en couleur

têtes d'impression d'un demi pouce de largeur

- Les nouvelles têtes d'impression d'un demi pouce de largeur comportent 304 buses chacune, pour une vitesse d'impression accrue : jusqu'à deux fois plus élevée que celle des imprimantes HP Designjet séries 400 et 700 en noir et jusqu'à trois fois plus élevée en couleur



kit encreur modulaire

- Les têtes d'impression individuelles et les cartouches de grande capacité permettent de remplacer les consommables séparément, uniquement lorsque cela est nécessaire, ce qui vous fait économiser du temps et de l'argent
- Chaque tête d'impression HP n° 11 est conçue pour atteindre une durée de vie moyenne de cinq à six fois celle des cartouches d'encre, selon le degré d'utilisation

puces intelligentes intégrées

- Des puces intelligentes embarquées dans chaque tête d'impression HP n° 11 contrôlent les niveaux d'usure et vous informent des remplacements nécessaires. Résultat : une impression régulière et de haute qualité sans approximation
- Les cartouches d'encre noire HP n° 10 et les cartouches d'encre couleur HP n° 82 contrôlent en permanence le niveau d'encre pour vous éviter d'être pris au dépourvu

garantie des produits

Les cartouches d'encre noire HP n° 10 et les cartouches d'encre couleur HP n° 82 sont garanties jusqu'à la date indiquée sur chaque cartouche.

Les têtes d'impression HP n° 11 sont garanties jusqu'à la date indiquée sur la tête d'impression ou jusqu'à ce qu'un total de 530 ml d'encre noire ou 200 ml d'encre cyan, magenta ou jaune ait été projeté par la tête d'impression.

spécifications des emballages de cartouches d'encre

référence	couleur	volume	numéro de sélection	qté	dimensions (h x L x l)	poids	code upc
HP C4844A	noir	69 ml	10	1	140 x 125 x 38 mm	160 g	0 88698-51965 3
HP C4911A	cyan	69 ml	82	1	140 x 125 x 38 mm	160 g	7 25184-27270 7
HP C4912A	magenta	69 ml	82	1	140 x 125 x 38 mm	160 g	7 25184-27271 4
HP C4913A	jaune	69 ml	82	1	140 x 125 x 38 mm	160 g	7 25184-27272 1

spécifications des emballages de têtes d'impression

référence	couleur	numéro de sélection	qté	dimensions (h x L x l)	poids	code upc
HP C4810A	noir	11	1	140 x 107 x 23 mm	45 g	0 88698-85721 2
HP C4811A	cyan	11	1	140 x 107 x 23 mm	45 g	0 88698-85722 9
HP C4812A	magenta	11	1	140 x 107 x 23 mm	45 g	0 88698-85723 6
HP C4813A	jaune	11	1	140 x 107 x 23 mm	45 g	0 88698-85724 3

Spécifications sujettes à modifications