

A510 HSS-TiN



ISO 235/DIN 338 RN

ADX



Forets cylindriques ADX courts à droite

Géométrie	Hélice rapide Lèvres de coupe convexes
Affûtage	130° spécial en croix. Pointe amincie. Tolérance du trou: H9
Traitement	TiN (Nitre de Titane)
Utilisation	Forets hautes performances pour trous jusqu'à 4 x D sans déburrage et sans pointage



ADX-Spiralbohrer, zylindrisch,

Spiralwinkel	Engere Spiralsteigung, konvexe Hauptschneide.
Anschliff	Spezieller Anschliff 130°, ausgespitzt.
Oberfläche	Titannitrid
Anwendung	Hochleistungsbohrer für Bohrungstiefe bis 4 x D, ohne Entspannen. Kein Vorzentrieren.



ADX-Spiraalboren, cil. schacht

Spaangroef	Grote spiraalhoek, convexe snijkanten
Punthoek	Speciale aanslijping 130° en uitgedund. Gattolerantie: H9
Oppervlaktebeh	Titaniumnitride
Toepassing	Spiraalboren voor een groot spaanvolume. Boordiepte tot 4 x D. Goede centereigenschappen.

Entry Code	d ₁ Ø _{h8} Inch /	d ₁ Ø _{h8} mm	l ₂ mm	l ₁ mm	Entry Code	d ₁ Ø _{h8} Inch /	d ₁ Ø _{h8} mm	l ₂ mm	l ₁ mm	Entry Code	d ₁ Ø _{h8} Inch /	d ₁ Ø _{h8} mm	l ₂ mm	l ₁ mm
A5103.0		3,00	33	61	A5105.2		5,20	52	86	A5107.5		7,50	69	109
A5103.1		3,10	36	65	A5105.3		5,30	52	86	A51019/64	19/64	7,54	75	117
A5101/8	1/8	3,18	36	65	A5105.4		5,40	57	93	A5107.6		7,60	75	117
A5103.2		3,20	36	65	A5105.5		5,50	57	93	A5107.7		7,70	75	117
A5103.3		3,30	36	65	A5107/32	7/32	5,56	57	93	A5107.8		7,80	75	117
A5103.4		3,40	39	70	A5105.6		5,60	57	93	A5107.9		7,90	75	117
A5103.5		3,50	39	70	A5105.7		5,70	57	93	A5105/16	5/16	7,94	75	117
A5109/64	9/64	3,57	39	70	A5105.8		5,80	57	93	A5108.0		8,00	75	117
A5103.6		3,60	39	70	A5105.9		5,90	57	93	A5108.1		8,10	75	117
A5103.7		3,70	39	70	A51015/64	15/64	5,95	57	93	A5108.2		8,20	75	117
A5103.8		3,80	43	75	A5106.0		6,00	57	93	A5108.3		8,30	75	117
A5103.9		3,90	43	75	A5106.1		6,10	63	101	A51021/64	21/64	8,33	75	117
A5105/32	5/32	3,97	43	75	A5106.2		6,20	63	101	A5108.4		8,40	75	117
A5104.0		4,00	43	75	A5106.3		6,30	63	101	A5108.5		8,50	75	117
A5104.1		4,10	43	75	A5101/4	1/4	6,35	63	101	A5108.6		8,60	81	125
A5104.2		4,20	43	75	A5106.4		6,40	63	101	A5108.7		8,70	81	125
A5104.3		4,30	47	80	A5106.5		6,50	63	101	A51011/32	11/32	8,73	81	125
A51011/64	11/64	4,37	47	80	A5106.6		6,60	63	101	A5108.8		8,80	81	125
A5104.4		4,40	47	80	A5106.7		6,70	63	101	A5108.9		8,90	81	125
A5104.5		4,50	47	80	A51017/64	17/64	6,75	69	109	A5109.0		9,00	81	125
A5104.6		4,60	47	80	A5106.8		6,80	69	109	A5109.1		9,10	81	125
A5104.7		4,70	47	80	A5106.9		6,90	69	109	A51023/64	23/64	9,13	81	125
A5103/16	3/16	4,76	52	86	A5107.0		7,00	69	109	A5109.2		9,20	81	125
A5104.8		4,80	52	86	A5107.1		7,10	69	109	A5109.3		9,30	81	125
A5104.9		4,90	52	86	A5109/32	9/32	7,14	69	109	A5109.4		9,40	81	125
A5105.0		5,00	52	86	A5107.2		7,20	69	109	A5109.5		9,50	81	125
A5105.1		5,10	52	86	A5107.3		7,30	69	109	A5103/8	3/8	9,53	87	133
A51013/64	13/64	5,16	52	86	A5107.4		7,40	69	109	A5109.6		9,60	87	133

Entry Code	d ₁ Øh ₈ Inch /	d ₁ Øh ₈ mm	l ₂ mm	l ₁ mm	Entry Code	d ₁ Øh ₈ Inch /	d ₁ Øh ₈ mm	l ₂ mm	l ₁ mm	Entry Code	d ₁ Øh ₈ Inch /	d ₁ Øh ₈ mm	l ₂ mm	l ₁ mm
A5109.7		9,70	87	133	A51010.8		10,80	94	142	A51015/32	15/32	11,91	101	151
A5109.8		9,80	87	133	A51010.9		10,90	94	142	A51012.0		12,00	101	151
A5109.9		9,90	87	133	A51011.0		11,00	94	142	A51012.1		12,10	101	151
A51025/64	25/64	9,92	87	133	A51011.1		11,10	94	142	A51012.2		12,20	101	151
A51010.0		10,00	87	133	A5107/16	7/16	11,11	94	142	A51012.3		12,30	101	151
A51010.1		10,10	87	133	A51011.2		11,20	94	142	A51031/64	31/64	12,30	101	151
A51010.2		10,20	87	133	A51011.3		11,30	94	142	A51012.4		12,40	101	151
A51010.3		10,30	87	133	A51011.4		11,40	94	142	A51012.5		12,50	101	151
A51013/32	13/32	10,32	87	133	A51011.5		11,50	94	142	A51012.6		12,60	101	151
A51010.4		10,40	87	133	A51029/64	29/64	11,51	94	142	A51012.7		12,70	101	151
A51010.5		10,50	87	133	A51011.6		11,60	94	142	A5101/2	1/2	12,70	101	151
A51010.6		10,60	87	133	A51011.7		11,70	94	142	A51012.8		12,80	101	151
A51010.7		10,70	94	142	A51011.8		11,80	94	142	A51012.9		12,90	101	151
A51027/64	27/64	10,72	94	142	A51011.9		11,90	101	151	A51013.0		13,00	101	151
										A51014.0		14,00	108	160