



Guide de sélection d'abrasifs

Faites votre choix parmi notre
gamme complète de disques,
roues et produits abrasifs

Avril 2017



fr.rs-online.com

Guide de sélection d'abrasifs

INTRODUCTION

Bienvenue dans notre guide de sélection d'abrasifs

Ce guide vous aidera à choisir le produit abrasif le mieux adapté à la tâche à accomplir. Votre choix du produit optimal vous aidera à obtenir des résultats professionnels dans les applications de fabrication et de finition, que ce soit sur le métal, le bois, le plastique ou d'autres matériaux.

Pourquoi choisir un produit RS ?

En tant qu'experts en équipements pour l'industrie, nous proposons une gamme complète de produits abrasifs adaptés à toutes les exigences et tous les environnements, qu'il s'agisse des produits RS Pro ou des principales marques du marché. Vous pourrez ainsi trouver tous les produits nécessaires à partir d'une source unique, livrables le lendemain, à des prix compétitifs et avec possibilité de remise en fonction du volume.

Quels "grains" utiliser ?

Le tableau montre les catégories de grains types à chaque étape de l'application. Les catégories étant inversement proportionnel à la taille des grains, les abrasifs fins relèvent de catégories élevées car ils présentent de petites tailles de grains.

Grain	GROS (MEULAGE)										FIN (FINITION)	
	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150-180	180-320+	
Disques de coupe et de meulage												
Abrasifs												



Coupe

Coupe des matériaux précise et rapide.

Page 4



Meulage

Enlèvement des soudures et des bavures.

Page 9



Enlèvement de matière

Enlèvement des joints de soudure épais et de l'excès de matériau.

Page 12



Ébarbage

Enlèvement des bavures, arrondi et cassure des bords tranchants.

Page 17



Ponçage manuel

Travail manuel pour obtenir une finition fine dans des zones particulières.

Page 18



Préparation de surface

Retrait de la saleté, rouille ou corrosion et préparation avant la pose de revêtement.

Page 22



Lissage de surface

Réduction de la rugosité et application d'une finition cosmétique.

Page 25



Finition et polissage

Obtenir une finition brillante pour achever un projet.

Page 27

Convient pour

Meuleuses d'angle



Convient pour

Meuleuses d'angle



Tours



Meules à rectifier les matrices



Convient pour

Meuleuses d'angle



Convient pour

Meules à rectifier les matrices



Convient pour

Ponceuses à bande



Blocs de ponçage



Convient pour

Meuleuses d'angle



Ponceuses orbitales



Meules à rectifier les matrices

Mini-meuleuses



Convient pour

Meuleuses d'angle



Ponceuses orbitales



Meules à rectifier les matrices

Mini-meuleuses



Convient pour

Meuleuses d'angle



Ponceuses orbitales



Meules à rectifier les matrices

Meules à rectifier les matrices



LES ABRASIFS NÉCESSAIRES

	Disque à couper (oxyde) PAGE 4	Disque à couper (diamant) PAGE 7	Disque à meuler PAGE 9	Disque de meulage PAGE 10	Bande de ponçage PAGE 4	Disque fibre PAGE 12	Disque à lamelles PAGE 14	Roue à lamelles abrasives PAGE 16	Bavure PAGE 17	Disques de préparation de surface PAGE 22	Tissu abrasif PAGE 18	Tampon à main PAGE 20
												
Coupe - métal												
Coupe - matériau non - métallique												
Meulage												
Enlèvement de matière												
Ébarbage												
Ponçage manuel												
Préparation/décapage/ nettoyage de surface												
Lissage et conditionnement de surface												

Idéale pour les applications:



Autre utilisation:



Disques à couper

Le façonnage de matériaux aux bonnes dimensions est effectué avec des disques à couper. Nous avons en stock toute une gamme d'outils économiques et performants permettant de couper les aciers, alliages et dalles.

Les disques à couper en diamant sont utilisés pour des matériaux durs, abrasifs et souvent de nature minérale.


Tous en stock et disponibles pour une livraison le jour ouvré suivant.

Formes de disques à couper



Le saviez-vous?

Coupez à partir du bord du composant pour éviter d'endommager le disque et de causer des blessures éventuelles à l'opérateur.



DISQUES À COUPER

Norton Quantum™

- Grain agressif de qualité
- Taux d'extraction de métal élevé
- Temps de fonctionnement réduit



Forme	Ø de taille (mm) x épaisseur	Ø int. (mm)	Tr/min maximal	Matériau adapté à							A utiliser avec:	Quantité de lot	Code commande
				Acier	Acier inoxydable	Acier doux	Acier inox	Aluminium	Alliages	Pierre et dalles			
41	115 x 1	22	12250	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Meuleuse d'angle	25	698-7206
41	125 x 1	22	12250	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Meuleuse d'angle	25	698-7209

Disque de coupe 3M™ Cubitron™ II

3M

- Grain minéral profilé de précision
- Coupe refroidie, pour une durée de vie supérieure
- Idéal pour le travail de l'acier inoxydable



Forme	Ø de taille (mm) x épaisseur	Ø int. (mm)	Tr/min maximal	Matériau adapté à							A utiliser avec:	Quantité de lot	Code commande
				Acier	Acier inoxydable	Acier doux	Acier inox	Aluminium	Alliages	Pierre et dalles			
41	115 x 1	22	13300	✓	✓		✓	✓	✓		Meuleuse d'angle	25	910-7891
41	115 x 1.6	22	13300	✓	✓		✓	✓	✓		Meuleuse d'angle	25	126-2197
41	125 x 1	22	12200	✓	✓		✓	✓	✓		Meuleuse d'angle	25	910-7872
41	125 x 1.6	22	12200	✓	✓		✓	✓	✓		Meuleuse d'angle	25	910-7876

DISQUES À COUPER

NorZon Quick Cut

- Sciage rapide
- Sans fer
- Longue durée de vie



Forme	Ø de taille (mm) x épaisseur	Ø int. (mm)	Tr/min maximal	Matériau adapté à							A utiliser avec:	Quantité de lot	Code commande
				Acier	Acier inoxydable	Acier doux	Acier inox	Aluminium	Alliages	Pierre et dalles			
41	115 x 2	22	13300	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Meuleuse d'angle	5	326-2166
41	125 x 1.6	22	12220	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Meuleuse d'angle	5	433-9661
41	125 x 2	22	12200	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Meuleuse d'angle	5	326-2188
41	230 x 2	22	6600	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Meuleuse d'angle	5	326-2201
42	115 x 3.2	22	13300	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Meuleuse d'angle	5	326-2087
42	125 x 3.2	22	12200	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Meuleuse d'angle	5	326-2100
42	180 x 3.2	22	8600	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Meuleuse d'angle	5	326-2122
42	230 x 3.2	22	6600	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Meuleuse d'angle	5	326-2144

Disque de coupe en inox de 3M™

- Disque à usage général
- Pour un travail léger et précis
- Prix avantageux



Forme	Ø de taille (mm) x épaisseur	Ø int. (mm)	Tr/min maximal	Matériau adapté à							A utiliser avec:	Quantité de lot	Code commande
				Acier	Acier inoxydable	Acier doux	Acier inox	Aluminium	Alliages	Pierre et dalles			
41	115 x 1	22	13300		✓	✓		✓	✓		Meuleuse d'angle	5	706-7280
41	115 x 1.6	22	13300		✓	✓		✓	✓		Meuleuse d'angle	5	706-7283

Gamme industrielle Norton

- Taux d'extraction de matériau élevé
- Grain agressif
- Optimisé pour les travaux de carrosserie



Forme	Ø de taille (mm) x épaisseur	Ø int. (mm)	Tr/min maximal	Matériau adapté à							A utiliser avec:	Quantité de lot	Code commande
				Acier	Acier inoxydable	Acier doux	Acier inox	Aluminium	Alliages	Pierre et dalles			
41	115 x 1.6	22	13300	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Meuleuse d'angle	5	794-6821
41	125 x 1.6	22	12220	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Meuleuse d'angle	5	794-6830
41	230 x 1.9	22	6600	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Meuleuse d'angle	5	794-6833
41	300 x 3.8	20	5000	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Tronçonneuse	5	794-6861
41	350 x 3	25.4	4300	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Tronçonneuse	5	794-6874

DISQUES À COUPER

BDX Norton

- Sciage rapide
- Stabilité élevée pour une coupe droite
- Sans fer



Forme	Ø de taille (mm) x épaisseur	Ø int. (mm)	Tr/min maximal	Matériau adapté à							A utiliser avec:	Quantité de lot	Code commande
				Acier	Acier inoxydable	Acier doux	Acier inox	Aluminium	Alliages	Pierre et dalles			
41	115 x 1	22	13300	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	433-9633
41	115 x 1.6	22	13300	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	794-6776
41	115 x 2.5	22	13300	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	342-1882
41	125 x 1	22	12250	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	794-6773
41	125 x 1.6	22	12250	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	794-6770
41	125 x 2.5	22	12250	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	342-1898
41	180 x 2.5	22	8600	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	342-1905
41	180 x 3.2	22	8600	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	342-1848
41	230 x 1.9	22	6650	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	794-6789
41	230 x 2.5	22	6650	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	794-6827
42	100 x 2.5	16	15300	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	342-1775
42	115 x 2.5	22	13300	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	342-1781
42	115 x 2.5	22	13300							✓	Meuleuse d'angle	5	342-1797
42	115 x 3.2	22	13300	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	342-0924
42	115 x 3.2	22	13300							✓	Meuleuse d'angle	5	342-0930
42	125 x 2.5	22	12200							✓	Meuleuse d'angle	5	342-1826
42	125 x 3.2	22	12200	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	342-0946
42	180 x 3.2	22	8600	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	342-0974
42	230 x 2.5	22	6600							✓	Meuleuse d'angle	5	342-1006
42	230 x 3.2	22	6600	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	342-1860
42	230 x 3.2	22	6600							✓	Meuleuse d'angle	5	342-1876

RS Pro

- Qualité professionnelle
- Disque à usage général
- Lame ultra-mince



Forme	Ø de taille (mm) x épaisseur	Ø int. (mm)	Tr/min maximal	Matériau adapté à							A utiliser avec:	Quantité de lot	Code commande
				Acier	Acier inoxydable	Acier doux	Acier inox	Aluminium	Alliages	Pierre et dalles			
41	115 x 1	22	12200	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	851-7688
41	125 x 1	22	12200	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	851-7682
41	180 x 1.6	22	12200	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	851-7691
41	230 x 1.9	22	12200	✓	✓		✓		✓		Meuleuse d'angle	5	851-7694

DISQUES À TRONÇONNER EN DIAMANT

Norton Gres Series

- Lame en diamant extra fine
- Rebord de 10 mm pour une coupe plus propre
- Pour le granite, la céramique et la pierre



Forme	Ø de taille (mm)	Ø int. (mm)	Tr/min maximal	Matériau adapté à							A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
				Blocs de granite	Dalles en céramique	Dalles de carrières	Porcelaine	Maçonnerie	Béton	Béton armé			
N/A	125	22	12220	✓	✓	✓	✓				Meuleuse d'angle	1	794-6767
N/A	115	22	13300	✓	✓	✓	✓				Meuleuse d'angle	1	794-6760
N/A	230	22	6600	✓	✓	✓	✓				Meuleuse d'angle	1	794-6764

Norton Classic Laser Diamond

- Meuleuse à fût segmenté, brasé et à un seul bord
- Centre creux en acier
- Segments inclinés



Forme	Ø de taille (mm) x épaisseur	Ø int. (mm)	Tr/min maximal	Matériau adapté à							A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
				Blocs de granite	Dalles en céramique	Dalles de carrières	Porcelaine	Maçonnerie	Béton	Béton armé			
N/A	115	22	13300					✓			Meuleuse d'angle	1	794-6782
N/A	125	22	12220					✓			Meuleuse d'angle	1	794-6786
N/A	230	22	6600					✓			Meuleuse d'angle	1	794-6795
N/A	115	22	13300		✓						Meuleuse d'angle	1	794-6978
N/A	125	22	12220		✓						Meuleuse d'angle	1	794-6786
N/A	230	22	6600		✓						Meuleuse d'angle	1	794-6802

Norton Duo Extreme Plus Diamond

- Excellente vitesse de coupe à la fois sur matériaux secs et humides
- Durabilité extrême
- Segments soudés au laser



Forme	Ø de taille (mm) x épaisseur	Ø int. (mm)	Tr/min maximal	Matériau adapté à							A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
				Blocs de granite	Dalles en céramique	Dalles de carrières	Porcelaine	Maçonnerie	Béton	Béton armé			
N/A	115	22	13300						✓		Meuleuse d'angle	1	794-6805
N/A	125	22	12220						✓		Meuleuse d'angle	1	794-6809
N/A	230	22	6600						✓		Meuleuse d'angle	1	794-6818

DISQUES À TRONÇONNER EN DIAMANT

Norton Explorer Plus
Diamond

- Pour de nombreux matériaux de construction
- Résistance aux craquelures accrue
- Jusqu'à 20 % de durée de vie en plus



Forme	Ø de taille (mm) x épaisseur	Ø int. (mm)	Tr/min maximal	Matériau adapté à							A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
				Blocs de granite	Dalles en céramique	Dalles de carrières	Porcelaine	Maçonnerie	Béton	Béton armé			
N/A	115	22	13300		✓		✓				Meuleuse d'angle	1	794-6811
N/A	125	22	12220		✓		✓				Meuleuse d'angle	1	794-6815
N/A	230	22	6600		✓		✓				Meuleuse d'angle	1	794-6824

Norton Duo

- Creux anti-fissures brevetés
- Jauge de durée de vie des lames intégrée
- Indicateurs de profondeur intégrés



Forme	Ø de taille (mm) x épaisseur	Ø int. (mm)	Tr/min maximal	Matériau adapté à							A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
				Blocs de granite	Dalles en céramique	Dalles de carrières	Porcelaine	Maçonnerie	Béton	Béton armé			
N/A	300	20	5000							✓	Scie circulaire	1	847-4692
N/A	300	20	5000							✓	Scie circulaire	1	847-4702

Lames diamant
segmentées de Norton

- Idéales pour le béton et la pierre
- Distribution du diamant équilibrée
- Hauteur de coupe utilisable de 7 mm



Forme	Ø de taille (mm) x épaisseur	Ø int. (mm)	Tr/min maximal	Matériau adapté à							A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
				Blocs de granite	Dalles en céramique	Dalles de carrières	Porcelaine	Maçonnerie	Béton	Béton armé			
N/A	115	22	13300		✓	✓			✓		Meuleuse d'angle	1	229-3737
N/A	125	22	12220		✓	✓			✓		Meuleuse d'angle	1	229-3759
N/A	230	22	6600		✓	✓			✓		Meuleuse d'angle	1	229-3765

Disques abrasifs et meules

Les disques abrasifs et disques de meulage enlèvent les soudures et bavures dans le cadre du processus de fabrication métallique.

Notre gamme de produits Norton et 3M à utiliser sur les meuleuses d'angle (disques) et meuleuses d'établi (roues) est conçue à la fois pour des travaux de précision et des travaux plus grossiers.


Tous en stock et disponibles pour une livraison le jour ouvré suivant.

Formes des disques abrasifs




27

Formes des disques de meulage



01



05

Le saviez-vous ?

Lorsque vous meulez avec une meuleuse angulaire, travaillez toujours selon un angle d'environ 30 degrés.



DISQUES ABRASIFS

3M™ Cubitron™ II

- Grain minéral profilé de précision
- Coupe refroidie, pour une durée de vie supérieure
- Taux d'extraction de matériau élevé



Forme	Ø de taille (mm) x épaisseur	Ø int. (mm)	Tr/min maximal	Qualité	Matériau adapté à							A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
					Acier	Acier inoxydable	Acier au carbone	Acier doux	Acier inox	Aluminium	Alliages			
27	115 x 6	22	13300	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'angle	5	126-2198
27	125 x 6	22	12250	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'angle	5	910-7970
27	180 x 6	22	8500	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'angle	5	910-7977

BDX Norton

- Meulage rapide et confortable
- Durée de vie allongée
- Taux d'extraction de matériau élevé



Forme	Ø de taille (mm) x épaisseur	Ø int. (mm)	Tr/min maximal	Qualité	Matériau adapté à							A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
					Acier	Acier inoxydable	Acier au carbone	Acier doux	Acier inox	Aluminium	Alliages			
27	115 × 7	22	13300	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'angle	5	326-2093
27	125 × 7	22	12200	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'angle	5	326-2116
27	180 × 7	22	8600	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'angle	5	326-2138
27	230 × 7	22	6600	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'angle	5	326-2150
27	230 × 6.5	22	6600	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'angle	5	342-1911
27	125 × 6.5	22	12200	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'angle	5	342-1933
27	115 × 6.5	22	13300	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'angle	5	342-1949
27	100 × 6.5	22	15000	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'angle	5	342-1955

MEULES

Norton Vitrium 3

- Durée de vie du disque prolongée et précision du profil augmentée
- Oxyde d'aluminium à pureté du blanc élevée
- Adhésion du collage améliorée



Forme	Ø de taille (mm) x épaisseur	Ø int. (mm)	Vitesse de sécurité maximale	Qualité	Matériau adapté à							A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
					Acier	Acier inoxydable	Acier au carbone	Acier doux	Acier inox	Aluminium	Alliages			
01	10 × 10	3.18	35	SGB60JVS3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1152
01	13 × 13	4.76	63	SGB60JVS3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1153
01	13 × 13	4.76	63	SGB60JVS3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1154
01	20 × 20	6.35	35	SGB60JVS3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1155
01	180 × 6	31.75	35	38A46 KVS3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1163
01	180 × 6	31.75	35	38A46 KVS3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1164
01	200 × 13	31.75	35	38A46 KVS3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1165
01	300 × 25	127	45	38A46 KVS3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1166
05	20 × 20	6.35	35	SGB60JVS3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1156
05	25 × 25	6.35	45	SGB60JVS3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1157
05	32 × 32	9.53	45	SGB60JVS3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1158
05	40 × 25	9.53	45	SGB60JVS3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1159
05	40 × 40	12.7	63	SGB60JVS3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1160
05	50 × 40	12.7	63	SGB60JVS3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1161
05	63 × 40	12.7	45	SGB60JVS3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1162

Oxyde d'aluminium
Neon Norton

- Grain en oxyde d'aluminium de grande qualité
- Collage haut de gamme
- Coupe finition et durée de vie du disque optimisées



Forme	Ø de taille (mm) x épaisseur	Ø int. (mm)	Vitesse de sécurité maximale	Qualité	Matériau adapté à							A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
					Acier	Acier inoxydable	Acier au carbone	Acier doux	Acier inox	Aluminium	Alliages			
01	180 × 20	31.75	35	A60 NVS	✓		✓	✓		✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1134
01	200 × 20	31.75	45	A46 NVS	✓		✓	✓		✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1135
01	20 × 25	31.75	45	A60 NVS	✓		✓	✓		✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1136
01	250 × 25	31.75	35	A46 NVS	✓		✓	✓		✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1137
01	250 × 25	31.75	35	A46 NVS	✓		✓	✓		✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1138
01	300 × 40	31.75	45	A36 NVS	✓		✓	✓		✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1139
01	300 × 40	31.75	45	A46 NVS	✓		✓	✓		✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1140
01	300 × 40	31.75	45	A60 NVS	✓		✓	✓		✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1141

MEULES

Carbure de silicium Neon Norton

- Dureté et tailles des grains conçues avec précision,
- Carbure de silicium acéré vert
- Pour meuleuses d'établi ou sur socle



Forme	Ø de taille (mm) x épaisseur	Ø int. (mm)	Vitesse de sécurité maximale	Qualité	Matériau adapté à							A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
					Acier	Acier inoxydable	Acier au carbone	Acier doux	Acier inox	Aluminium	Alliages			
01	150 x 13	31.75	35	39C60 KVS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1142
01	180 x 13	31.75	45	39C100 KVS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1143
01	180 x 20	31.75	45	39C60 KVS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1144
01	200 x 20	31.75	45	39C60 KVS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1145
01	200 x 25	31.75	45	39C60 KVS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1146
01	200 x 25	31.75	45	39C80 KVS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1147
01	250 x 25	31.75	35	39C60 KVS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1148
01	300 x 25	127	35	39C60 KVS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1149
01	300 x 40	127	35	39C60 KVS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1150
01	300 x 40	127	35	39C80 KVS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'établi avec socle	1	122-1151

Disques à lamelles et disques fibre

Les disques fibre et disques à lamelles pour enlever les joints de soudure épais et l'excès de matériau font partie de nos gammes Norton et RS Pro et sont conçus pour des travaux avec meuleuses angulaires portatives.

Les meules à lamelles abrasives, pour un enlèvement de matière plus rapide, sont fournies dans des diamètres allant jusqu'à 77 mm pour optimiser la surface abrasive.

Tous en stock et disponibles pour une livraison le jour ouvré suivant.

Formes des disques fibre/disques plats

Plat

Formes des disques à lamelles

Plat

Conique

Le saviez-vous?

Plus le niveau des grains est bas plus le disque sera agressif. Pour éviter des dégâts trop importants utilisez un niveau de grain plus élevé.



DISQUES FIBRE

Disque fibre Norzon Norton

- Construit à partir d'un grain en oxyde d'aluminium et zirconium de grande qualité
- Enlève le matériau rapidement
- Résistance à l'usure accrue



Forme	Ø de taille (mm)	Ø int. (mm)	Grain	Matériau adapté à								A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
				Acier	Acier au carbone	Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages	Bois composites	Plastiques			
Plat	115	22	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse d'angle	25	691-476
Plat	115	22	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse d'angle	25	691-482
Plat	115	22	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse d'angle	25	691-498
Plat	115	22	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse d'angle	25	691-505
Plat	125	22	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse d'angle	25	691-511
Plat	125	22	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse d'angle	25	691-527
Plat	125	22	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse d'angle	25	794-6865
Plat	125	22	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse d'angle	25	794-6877

Disques fibre en oxyde d'aluminium RS Pro

- Grain en oxyde d'aluminium de grande qualité
- Enlève le matériau rapidement
- Longue durée de vie.



Forme	Ø de taille (mm)	Ø int. (mm)	Grain	Matériau adapté à								A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
				Acier	Acier au carbone	Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages	Bois composites	Plastiques			
Plat	115	22	24	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	907-6104
Plat	115	22	36	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	907-6113
Plat	115	22	40	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	907-6116
Plat	115	22	60	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	907-6129
Plat	115	22	80	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	907-6122
Plat	115	22	100	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	907-6126
Plat	115	22	120	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	907-6135
Plat	125	22	24	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	907-6138
Plat	125	22	36	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	907-6132

DISQUES FIBRE

Disques fibre en oxyde d'aluminium RS Pro



- Grain en oxyde d'aluminium de grande qualité
- Enlève le matériau rapidement
- Longue durée de vie.

Forme	Ø de taille (mm)	Ø int. (mm)	Grain	Matériau adapté à								A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
				Acier	Acier au carbone	Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages	Bois composites	Plastiques			
Flat	125	22	40	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	907-6141
Plat	125	22	50	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	907-6144
Plat	125	22	60	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	907-6148
Plat	125	22	80	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	907-6157
Plat	125	22	100	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	907-6150
Plat	125	22	120	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	907-6154

Disque fibre Cubitron™ II 982C 3M™



- Grains en céramique profilés de précision
- Points de coupe s'usant uniformément
- Fonctionnement moins chaud

Forme	Ø de taille (mm)	Ø int. (mm)	Grain	Matériau adapté à								A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
				Acier	Acier au carbone	Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages	Bois composites	Plastiques			
Plat	115	22	36	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	910-7920
Plat	115	22	60	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	910-7923
Plat	115	22	80	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	910-7927
Plat	115	22	36	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	766-2419
Plat	125	22	60	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	766-2412
Plat	125	22	80	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	910-7905
Plat	180	22	36	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	910-7914
Plat	180	22	60	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	910-7917
Plat	180	22	80	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	910-7911

Disque fibre Cubitron™ II 987C 3M™



- Pression de meulage atténuée
- Moins de production de chaleur
- Longue durée de vie.

Forme	Ø de taille (mm)	Ø int. (mm)	Grain	Matériau adapté à								A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
				Acier	Acier au carbone	Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages	Bois composites	Plastiques			
Plat	115	22	36	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	910-7942
Plat	115	22	60	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	910-7945
Plat	115	22	80	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	126-2196
Plat	125	22	36	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	766-2425
Plat	125	22	60	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	910-7939
Plat	125	22	80	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	910-7933
Plat	180	22	36	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	910-7949
Plat	180	22	80	✓	✓	✓			✓			Meuleuse d'angle	25	910-7958

DISQUES FIBRE

Disque fibre 581C 3M™

3M

- Prix économique
- Offre une finition constante
- Idéal pour de nombreuses opérations d'ébarbage



Forme	Ø de taille (mm)	Ø int. (mm)	Grain	Matériau adapté à								A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
				Acier	Acier au carbone	Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages	Bois composites	Plastiques			
Plat	115	22	P36	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	50	806-4803
Plat	115	22	P60	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	50	806-4819
Plat	115	22	P80	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	50	806-4807
Plat	125	22	P36	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	50	153-476
Plat	125	22	P60	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	50	153-460
Plat	125	22	P80	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	50	153-448

DISQUES LAMELLES

Disque lamelles Vulcan Norton

NORTON
VULCAN

- Construit à partir d'un grain en oxyde d'aluminium et zirconium de grande qualité
- Enlève rapidement matière et matériau
- Renforcé avec de la fibre de verre



Forme	Ø de taille (mm)	Ø int. (mm)	Grain	Matériau adapté à								A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
				Acier	Acier au carbone	Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages	Bois composites	Plastiques			
Plat	115	22	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse d'angle	1	365-5530
Plat	115	22	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse d'angle	1	365-5546
Plat	115	22	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse d'angle	1	365-5552
Plat	115	22	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse d'angle	1	365-5568
Plat	180	22	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse d'angle	1	365-5625
Conique	115	22	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse d'angle	10	794-6837
Conique	115	22	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse d'angle	10	794-6846
Conique	115	22	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse d'angle	10	794-6849
Conique	115	22	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse d'angle	10	794-6843

DISQUES LAMELLES

Disque à lamelles RS Pro



- Le grain en zirconium offre un retrait de matière agressif et constant
- Tissu épais, résistant à l'usure
- Rendement élevé sur l'acier inoxydable et l'acier au carbone



Forme	Ø de taille (mm)	Ø int. (mm)	Grain	Matériau adapté à								A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
				Acier	Acier au carbone	Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages	Bois composites	Plastiques			
Conique	115	22	40		✓	✓						Meuleuse d'angle	5	851-7666
Conique	115	22	60		✓	✓						Meuleuse d'angle	5	851-7660
Conique	115	22	80		✓	✓						Meuleuse d'angle	5	851-7679
Conique	125	22	40		✓	✓						Meuleuse d'angle	5	851-7672
Conique	125	22	60		✓	✓						Meuleuse d'angle	5	851-7676
Conique	125	22	80		✓	✓						Meuleuse d'angle	5	851-7685

Disque à lamelles 566A 3M™



- Parfait pour un meulage moyen
- Bonne résistance mécanique avec usure progressive
- Longue durée de vie



Forme	Ø de taille (mm)	Ø int. (mm)	Grain	Matériau adapté à								A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
				Acier	Acier au carbone	Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages	Bois composites	Plastiques			
Plat	115	22	40	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	1	153-498
Plat	115	22	60	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	10	126-2199
Plat	115	22	80	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	1	153-599
Plat	115	22	120	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	1	153-583
Plat	125	22	60	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	1	153-555
Plat	125	22	80	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	10	126-2201
Conique	115	22	40	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	1	153-511
Conique	115	22	60	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	1	153-527
Conique	115	22	80	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	1	153-606
Conique	115	22	120	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	1	153-612
Conique	125	22	40	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	1	153-628
Conique	125	22	60	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	1	153-555
Conique	125	22	80	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	1	153-533
Conique	125	22	120	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	1	153-549
Conique	180	22	40	✓	✓	✓		✓				Meuleuse d'angle	10	126-2200

ROUES À LAMELLES ABRASIVES

Roues à lamelles abrasives en oxyde d'aluminium RS Pro

- Grain en oxyde d'aluminium de grande qualité
- Enlève rapidement matière et matériau
- Solution extrêmement économique pour un vaste éventail de métaux



Forme	Ø de taille (mm)	Ø int. (mm)	Grain	Matériau adapté à								A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
				Acier	Acier au carbone	Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages	Bois composites	Plastiques			
Plat	40 x 15	6	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-007
Plat	40 x 15	6	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-013
Plat	40 x 15	6	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-029
Plat	50 x 15	6	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-035
Plat	50 x 15	6	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-041
Plat	50 x 15	6	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-057
Plat	50 x 20	6	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-063
Plat	50 x 20	6	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-079
Plat	50 x 20	6	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-085
Plat	50 x 25	6	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-091
Plat	50 x 25	6	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-108
Plat	50 x 25	6	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-114
Plat	50 x 30	6	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-120
Plat	50 x 30	6	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-136
Plat	50 x 30	6	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-142
Plat	60 x 20	6	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-158
Plat	60 x 20	6	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-164
Plat	60 x 20	6	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-170
Plat	60 x 30	6	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-186
Plat	60 x 30	6	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-192
Plat	60 x 30	6	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-209
Plat	60 x 40	6	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-215
Plat	60 x 40	6	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-221
Plat	60 x 40	6	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-237
Plat	80 x 30	6	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-243
Plat	80 x 30	6	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-259
Plat	80 x 30	6	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse droite	1	690-265
Plat	75 x 50	6	Gros							✓	✓	Meuleuse droite	1	690-344
Plat	76 x 50	6	Moyen							✓	✓	Meuleuse droite	1	690-350
Plat	77 x 50	6	Fin							✓	✓	Meuleuse droite	1	690-366

Fraises rotatives

Les fraises rotatives sont les outils à utiliser pour l'ébarbage de la plupart de matériaux durs : acier, aluminium, pierre, céramique, bois durs et plastiques. Elles peuvent être utilisées dans de petites zones pour un travail de précision et grâce à leur conception en carbure de tungstène, elles possèdent une longue durée de vie pour une utilisation à grande vitesse.

C'est un choix populaire pour les applications aérospace, automobiles, aéronautiques, de construction navale et de fonderie.

Tous en stock et disponibles pour une livraison le jour ouvré suivant.

Convient pour

L'acier, l'aluminium, la pierre, la céramique, les bois durs et les plastiques

Autres applications

Coupe, façonnage, meulage, chanfreinage et ébarbage de la plupart des matériaux durs



FRAISES ROTATIVES EN CARBURE DE TUNGSTÈNE

Fraise en carbure de tungstène Norton

- Grande variété de coupes et de formes
- Conception cannelée de bennes
- Les bords de coupe tranchants procurent une meilleure productivité
- Solution à longue durée de vie



A - Barillet



Ø de taille (mm) x L	Quantité de lot	Code commande
6 x 19	1	860-9100
10 x 19	1	860-9103
10 x 19	1	860-9107
12 x 19	1	860-9116
15 x 25	1	860-9119

D - Sphérique



Ø de taille (mm) x L	Quantité de lot	Code commande
4 x 3.6	1	860-9144

G - Arbre



Ø de taille (mm) x L	Quantité de lot	Code commande
6 x 16	1	860-9157
10 x 19	1	860-9166
12 x 25	1	860-9169

B - Cylindre en bout



Ø de taille (mm) x L	Quantité de lot	Code commande
12 x 25	1	860-9113

E - Ovale



Ø de taille (mm) x L	Quantité de lot	Code commande
12 x 22	1	860-9147
12 x 22	1	860-9141

L - Cône à bout sphérique



Ø de taille (mm) x L	Quantité de lot	Code commande
10 x 19	1	860-9163
12 x 30	1	860-9172
12 x 30	1	860-9175

C - Cylindre à bout sphérique



Ø de taille (mm) x L	Quantité de lot	Code commande
3 x 13	1	860-9122
6 x 19	1	860-9125
10 x 19	1	860-9129
10 x 19	1	860-9138
12 x 19	1	860-9131
12 x 25	1	860-9135

F - Arbre à bout sphérique



Ø de taille (mm) x L	Quantité de lot	Code commande
12 x 25	1	860-9150
12 x 25	1	860-9153

M - Cône



Ø de taille (mm) x L	Quantité de lot	Code commande
10 x 19	1	860-9179
10 x 16	1	860-9188
12 x 22	1	860-9181
12 x 22	1	860-9185

Tissu, feuilles et tampons pour ponçage à main

Le ponçage manuel est une tâche qui présente des avantages supplémentaires par rapport au ponçage mécanique. Le ponçage dans des endroits exigus, sur des contours difficiles et dans des zones nécessitant une attention particulière peut exiger une finition obtenue plus facilement à la main.

Nous proposons une gamme de solutions de ponçage manuel convenant aussi bien pour les tâches d'ébarbage que pour celles de finition.

Tous en stock et disponibles pour une livraison le jour ouvré suivant.

Le saviez-vous?

Plus le grain est élevé meilleure sera la finition obtenue mais moins vous enlèverez de matériau.



ROULEAUX

Rouleaux de tissu abrasifs en oxyde d'aluminium Norton

- Abrasif en oxyde d'aluminium de grande qualité
- Idéal pour le ponçage de surfaces profilées et de pièces rondes en acier
- Peuvent être déchirés en bandes
- Parfaits pour l'ébarbage et le dérouillage de métaux



Taille W (mm) x L (m)	Construction	Arrière	Grain	Matériau adapté à					Application	Quantité de lot	Code commande
				Bois	Métaux	Plastiques	Couche primaire	Composite			
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	40	✓	✓	✓			Retrait, ébarbage et décapage difficiles	1	762-590
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	50	✓	✓	✓			Retrait, ébarbage et décapage difficiles	1	763-644
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	60	✓	✓	✓			Retrait, ébarbage et décapage difficiles	1	692-299
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	80	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage moyens pour créer un ton de surface	1	690-669
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	100	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage moyens pour créer un ton de surface	1	692-306
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	120	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage légers pour créer un ton de surface	1	692-312
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	150	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage légers pour créer un ton de surface	1	762-607
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	180	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage légers pour créer un ton de surface	1	690-653
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	240	✓	✓	✓			Adoucissement des imperfections légères	1	692-328
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	320	✓	✓	✓			Adoucissement des imperfections légères	1	690-647
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	400	✓	✓	✓			Micro-finition	1	762-613
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	3 Pack 60/120/240	✓	✓	✓			Variée	1	433-9728
38 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	60	✓	✓	✓			Retrait, ébarbage et décapage difficiles	1	433-9740
38 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	80	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage moyens pour créer un ton de surface	1	278-3404
38 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	100	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage moyens pour créer un ton de surface	1	278-3410
38 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	120	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage légers pour créer un ton de surface	1	278-3426
38 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	150	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage légers pour créer un ton de surface	1	278-3690
38 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	180	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage légers pour créer un ton de surface	1	278-3432
38 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	240	✓	✓	✓			Adoucissement des imperfections légères	1	278-3448
38 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	320	✓	✓	✓			Adoucissement des imperfections légères	1	278-3498
38 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	400	✓	✓	✓			Micro-finition	1	278-3505

ROLLS

Rouleaux de tissu abrasifs en oxyde d'aluminium Norton

- Abrasif en oxyde d'aluminium de grande qualité
- Idéal pour le ponçage de surfaces profilées et de pièces rondes en acier
- Peuvent être déchirés en bandes
- Parfaits pour l'ébarbage et le dérouillage de métaux



Taille W (mm) x L (m)	Construction	Arrière	Grain	Matériau adapté à					Application	Quantité de lot	Code commande
				Bois	Métaux	Plastiques	Couche primaire	Composite			
38 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	3 Pack 60/120/240	✓	✓	✓			Variée	1	433-9734
50 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	40	✓	✓	✓			Retrait, ébarbage et décapage difficiles	1	763-565
50 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	60	✓	✓	✓			Retrait, ébarbage et décapage difficiles	1	763-571
50 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	80	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage moyens pour créer un ton de surface	1	692-334
50 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	100	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage moyens pour créer un ton de surface	1	763-587
50 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	120	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage légers pour créer un ton de surface	1	692-340
50 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	150	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage légers pour créer un ton de surface	1	763-593
50 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	180	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage légers pour créer un ton de surface	1	763-600
50 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	240	✓	✓	✓			Adoucissement des imperfections légères	1	692-356
50 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	320	✓	✓	✓			Adoucissement des imperfections légères	1	763-616
50 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	400	✓	✓	✓			Micro-finition	1	763-622
50 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	3 Pack 60/120/240	✓	✓	✓			Variée	1	278-3460

Rouleaux pratiques RS Pro

- Abrasif en oxyde d'aluminium de grande qualité
- Bonne coupe
- Parfaits pour l'ébarbage et le dérouillage de métaux



Taille W (mm) x L (m)	Construction	Arrière	Grain	Matériau adapté à					Application	Quantité de lot	Code commande
				Bois	Métaux	Plastiques	Couche primaire	Composite			
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	40	✓	✓				Maintenance générale, ébarbage et dérouillage de métaux	1	907-6053
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	60	✓	✓				Maintenance générale, ébarbage et dérouillage de métaux	1	907-6062
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	80	✓	✓				Maintenance générale, ébarbage et dérouillage de métaux	1	907-6065
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	120	✓	✓				Maintenance générale, ébarbage et dérouillage de métaux	1	907-6069
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	150	✓	✓				Maintenance générale, ébarbage et dérouillage de métaux	1	907-6078
38 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	40	✓	✓				Maintenance générale, ébarbage et dérouillage de métaux	1	907-6071
38 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	60	✓	✓				Maintenance générale, ébarbage et dérouillage de métaux	1	907-6075
38 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	80	✓	✓				Maintenance générale, ébarbage et dérouillage de métaux	1	907-6084
38 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	120	✓	✓				Maintenance générale, ébarbage et dérouillage de métaux	1	907-6087
38 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	150	✓	✓				Maintenance générale, ébarbage et dérouillage de métaux	1	907-6081
50 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	40	✓	✓				Maintenance générale, ébarbage et dérouillage de métaux	1	907-6090
50 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	60	✓	✓				Maintenance générale, ébarbage et dérouillage de métaux	1	907-6093
50 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	80	✓	✓				Maintenance générale, ébarbage et dérouillage de métaux	1	907-6097
50 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	120	✓	✓				Maintenance générale, ébarbage et dérouillage de métaux	1	907-6107
50 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	150	✓	✓				Maintenance générale, ébarbage et dérouillage de métaux	1	907-6100

ROULEAUX

Rouleau de tissu à usage général 314D 3M™

3M



- Longue durée de vie du produit
- Arrière en tissu facilement déchirable
- Idéal pour une utilisation multisurface et une utilisation générale en atelier

Taille W (mm) x L (m)	Construction	Arrière	Grain	Matériau adapté à					Application	Quantité de lot	Code commande
				Bois	Métaux	Plastiques	Couche primaire	Composite			
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	P40	✓	✓		✓	✓	Préparation et finition de surface	1	806-4793
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	P60	✓	✓		✓	✓	Préparation et finition de surface	1	706-7224
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	P80	✓	✓		✓	✓	Préparation et finition de surface	1	706-7255
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	P100	✓	✓		✓	✓	Préparation et finition de surface	1	706-7221
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	P120	✓	✓		✓	✓	Préparation et finition de surface	1	806-4752
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	P150	✓	✓		✓	✓	Préparation et finition de surface	1	707-6899
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	P180	✓	✓		✓	✓	Préparation et finition de surface	1	806-4762
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	P240	✓	✓		✓	✓	Préparation et finition de surface	1	806-4768
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	P320	✓	✓		✓	✓	Préparation et finition de surface	1	806-4778
25 x 25	Oxyde d'aluminium	Tissu	P400	✓	✓		✓	✓	Préparation et finition de surface	1	806-4780

TAMPONS À MAIN

Tampons à main
Beartex Norton

- Adaptés aux contours de la surface de travail
- Enlèvent facilement les bavures
- Sans chargement
- Pas de contamination de la pièce
- Longue durée de vie, étanchéité et résistance aux solvants

Taille W (mm) x L (m)	Construction	Arrière	Grain	Matériau adapté à					Application	Quantité de lot	Code commande
				Acier inoxydable	Objectif général	Métaux précieux	Vernis et bois	Substrats			
150 x 230	Oxyde d'aluminium	Nylon	Gros	✓					Retrait de la rouille, lissage et ébarbage	5	779-138
150 x 230	Oxyde d'aluminium	Nylon	Medium		✓				Nettoyage, retrait de la rouille, lissage et ébarbage	5	779-166
150 x 230	Oxyde d'aluminium	Nylon	Fine		✓				Nettoyage, retrait de la rouille, lissage et ébarbage	5	779-122
150 x 230	Oxyde d'aluminium	Nylon	Très fine		✓				Nettoyage, retrait de la rouille, lissage et ébarbage	5	693-999
150 x 230	Oxyde d'aluminium	Nylon	Ultra Fine		✓				Nettoyage, retrait de la rouille, lissage et ébarbage	5	779-150
150 x 230	Oxyde d'aluminium	Nylon	Micro fine			✓	✓		Finition et polissage	5	779-144
150 x 230	Non abrasif	Nylon	Non abrasif					✓	Nettoyage léger	5	693-983

FEUILLES

Feuilles de tissu abrasif en oxyde d'aluminium Norton



- Abrasif en oxyde d'aluminium de grande qualité
- Idéales pour les surfaces profilées
- Parfaites pour l'ébarbage et l'enlèvement de la rouille de métaux



Taille W (mm) x L (m)	Construction	Arrière	Grain	Matériau adapté à					Application	Quantité de lot	Code commande
				Bois	Métaux	Plastiques	Peindre	Composite			
230 x 280	Oxyde d'aluminium	Tissu	40	✓	✓	✓			Retrait, ébarbage et décapage difficiles	25	773-4438
230 x 280	Oxyde d'aluminium	Tissu	60	✓	✓	✓			Retrait, ébarbage et décapage difficiles	50	690-625
230 x 280	Oxyde d'aluminium	Tissu	80	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage moyens pour créer un ton de surface	50	484-5813
230 x 280	Oxyde d'aluminium	Tissu	180	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage légers pour créer un ton de surface	50	484-5807

Feuilles en carbure de silicone pour eau et poussières Norton



- Durables et aux coupes rapides
- Résistantes au déchirement
- Résiste à la charge
- Pas de risque de transfert de couleurs



Taille W (mm) x L (m)	Construction	Arrière	Grain	Matériau adapté à					Application	Quantité de lot	Code commande
				Bois	Métaux	Plastiques	Peindre	Composite			
230 x 280	Carbure de silicium	Papier	80	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage moyens pour créer un ton de surface	50	484-5958
230 x 280	Carbure de silicium	Papier	100	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage moyens pour créer un ton de surface	50	484-5908
230 x 280	Carbure de silicium	Papier	120	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage légers pour créer un ton de surface	50	484-5914
230 x 280	Carbure de silicium	Papier	180	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage légers pour créer un ton de surface	50	484-5841
230 x 280	Carbure de silicium	Papier	220	✓	✓	✓			Adoucissement des imperfections légères	50	484-5857
230 x 280	Carbure de silicium	Papier	320	✓	✓	✓			Adoucissement des imperfections légères	50	484-5891
230 x 280	Carbure de silicium	Papier	400	✓	✓	✓			Micro-finition	50	484-5920
230 x 280	Carbure de silicium	Papier	800	✓	✓	✓			Micro-finition	50	484-5885
230 x 280	Carbure de silicium	Papier	1000	✓	✓	✓			Ultra micro-finition	50	484-5863
230 x 280	Carbure de silicium	Papier	1200	✓	✓	✓			Ultra micro-finition	50	484-5942
230 x 280	Carbure de silicium	Papier	80, 120, 240, 400, 800	✓	✓	✓			Retrait et ébarbage moyens pour créer un ton de surface	5 of each	779-087

Feuilles de papier 734 Wetordry™ de 3M™



- Papier de verre abrasif étanche
- Finition constante de grande qualité
- Fabrication en carbure de silicium



Taille W (mm) x L (m)	Construction	Arrière	Grain	Matériau adapté à					Application	Quantité de lot	Code commande
				Bois	Métaux	Plastiques	Peindre	Composite			
230 X 280	Carbure de silicium	Papier	P180	✓			✓	✓	Préparation et finition de surface	50	126-2206
231 X 280	Carbure de silicium	Papier	P240	✓			✓	✓	Préparation et finition de surface	25	162-3553
230 X 280	Carbure de silicium	Papier	P320	✓			✓	✓	Préparation et finition de surface	25	162-3569
230 X 280	Carbure de silicium	Papier	P400	✓			✓	✓	Préparation et finition de surface	25	162-3575
230 X 280	Carbure de silicium	Papier	P600	✓			✓	✓	Préparation et finition de surface	25	162-3581
230 X 280	Carbure de silicium	Papier	P800	✓			✓	✓	Préparation et finition de surface	25	162-3597
230 X 280	Carbure de silicium	Papier	P1200	✓			✓	✓	Préparation et finition de surface	25	237-8119

Bandes et disques de préparation

Pour un retrait efficace de la saleté, peinture, rouille ou corrosion et pour préparer une surface avant la pose d'un revêtement ou le soudage, cette sélection de produits de préparation est disponible dans de nombreux formats.

Notre sélection complète est conçue pour une grande variété d'outils de meulage et ponçage.

Tous en stock et disponibles pour une livraison le jour ouvré suivant.



DISQUES PLATS

Norton Blaze Rapid Strip



- Enlève rouille, peinture, tartre, saleté et autres contaminants
- N'endommage pas le matériau sous-jacent
- Prépare la surface avant la peinture, le soudage, la pose de revêtement et le conditionnement
- Enlève proprement les projections et bavures de soudure

Montage rapide SpeedLok	Ø de taille (mm)	Grain	Matériau adapté à								A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
			Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages	Laiton et cuivre	Substrats en métal	Bois	Peinture et composite			
✓	50	Gros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mini-meuleuse	5	865-1514
✓	75	Gros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mini-meuleuse	5	865-1518
	115	Gros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'angle	1	865-1502
	125	Gros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Meuleuse d'angle	1	865-1511

Disques de surface pour préparation rapide Norton



- Enlève, lisse et conditionne les soudures légères, rayures, marques de meulage et autres défauts
- Réduit le temps de retravail, sans trace
- Enlève proprement les projections et bavures de soudure

Montage rapide SpeedLok	Ø de taille (mm)	Grain	Matériau adapté à								A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
			Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages	Laiton et cuivre	Substrats en métal	Bois	Peinture et composite			
✓	50	Gros	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Mini-meuleuse	25	865-1549
✓	75	Gros	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Mini-meuleuse	25	865-1555
	115	Gros	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse d'angle	5	865-1527
	125	Gros	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Meuleuse d'angle	5	865-1533

DISQUES DE PAPIER

Hookit™ 245 de 3M™

3M

- Arrière rigide en papier de poids D
- Abrasif en oxyde d'aluminium collé à la résine
- Offre une finition constante



Ø de taille (mm)	Grain	Matériau adapté à								A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
		Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages	Laiton et cuivre	Substrats en métal	Bois	Peinture et composite			
150	P40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ponceuse orbitale aléatoire	50	154-570
150	P60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ponceuse orbitale aléatoire	50	806-4787
150	P80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ponceuse orbitale aléatoire	50	154-558

Hookit™ 255P de 3M™

3M

- Arrière moyen en papier de poids C
- Revêtement anti-charge amélioré
- Durée de vie étendue du produit



Ø de taille (mm)	Grain	Matériau adapté à								A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
		Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages	Laiton et cuivre	Substrats en métal	Bois	Peinture et composite			
150	P120	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ponceuse orbitale aléatoire	100	153-836
150	P180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ponceuse orbitale aléatoire	100	806-4765
150	P220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ponceuse orbitale aléatoire	100	153-915
150	P240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ponceuse orbitale aléatoire	100	806-4800
150	P280	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ponceuse orbitale aléatoire	100	154-823
150	P320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ponceuse orbitale aléatoire	100	806-4816
150	P360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ponceuse orbitale aléatoire	100	154-772
150	P400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ponceuse orbitale aléatoire	100	806-4790

BANDES DE PONÇAGE

Bande de ponçage
R293 de Norton

- Oxyde d'aluminium de grande qualité
- Arrière en polyester résistant
- Longue durée de vie.

Taille (mm) W x L	Grains	Material Suitable For								A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
		Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages	Laiton et cuivre	Substrats en métal	Bois	Peinture et composite			
13 x 305	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Machine avec support	10	906-4261
13 x 305	120	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Machine avec support	10	906-4264
13 x 330	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Machine avec support	10	906-4258
13 x 330	120	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Machine avec support	10	906-4252
100 x 290	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Machine avec support	10	906-4268

DISQUES

3M™ Scotch-Brite™
Clean & Strip™
Blue

- Conçu pour un travail des métaux quotidien
- Enlève les contaminants et imperfections tenaces

Taille (mm) W x L	Ø int. (mm)	Grains	Material Suitable For								A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
			Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages	Laiton et cuivre	Substrats en métal	Bois	Peinture et composite			
75 x 25	6	Gros						✓			Meule à rectifier les matrices	1	154-132
100 x 25	6	Gros						✓			Meule à rectifier les matrices	1	456-2760
100 x 12	6	Gros						✓			Meule à rectifier les matrices	1	456-2754
150 x 13	8	Gros						✓			Meule à rectifier les matrices	1	456-2776

3M™ Scotch-Brite™
Clean & Strip™
Purple

- S'adresse aux travaux des métaux difficiles
- Enlève les contaminants et imperfections tenaces

Taille (mm) W x L	Ø int. (mm)	Grains	Material Suitable For								A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
			Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages	Laiton et cuivre	Substrats en métal	Bois	Peinture et composite			
75 x 25	6	Gros						✓			Meule à rectifier les matrices	1	154-198
100 x 13	6	Gros						✓			Meule à rectifier les matrices	1	154-182


Disques de surface et de lissage

Créez des transitions fluides entre surfaces et courbes ou entre deux métaux différents grâce à notre gamme de disques de surface.

Tous en stock et disponibles pour une livraison le jour ouvré suivant.

Le saviez-vous ?

Commencez avec un gros grain puis testez un grain plus fin, jusqu'à ce que vous obteniez la finition désirée.



DISQUES PLATS

Disques de surface pour préparation rapide Norton

- Enlève proprement les projections et bavures de soudure
- Réduit les processus de fabrication
- Enlève, lisse et conditionne les soudures légères, rayures, marques de meulage et autres défauts



Montage rapide SpeedLok	Ø de taille (mm)	Grain	Matériau adapté à						A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
			Acier	Acier au carbone	Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages			
✓	50	Medium	✓		✓	✓	✓	✓	Mini-meuleuse	25	865-1542
✓	50	Fine	✓		✓	✓	✓	✓	Mini-meuleuse	25	865-1546
✓	75	Medium	✓		✓	✓	✓	✓	Mini-meuleuse	25	865-1558
✓	75	Fine	✓		✓	✓	✓	✓	Mini-meuleuse	25	865-1552
	115	Medium	✓		✓	✓	✓	✓	Meuleuse angulaire	5	865-1520
	115	Fine	✓		✓	✓	✓	✓	Meuleuse angulaire	5	865-1524
	125	Medium	✓		✓	✓	✓	✓	Meuleuse angulaire	5	865-1536
	125	Fine	✓		✓	✓	✓	✓	Meuleuse angulaire	5	865-1530

Disque de surface Scotch-brite™ de 3M™

- Efficace lors des utilisations humides ou à sec
- Convient aux applications haute pression
- Structure ouverte aux propriétés anti-chargement



Ø de taille (mm)	Grain	Matériau adapté à						A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
		Acier	Acier au carbone	Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages			
115	Très fine		✓	✓		✓	✓	Meuleuse angulaire	20	126-2202
115	Medium		✓	✓		✓	✓	Meuleuse angulaire	20	126-2203
115	Gros		✓	✓		✓	✓	Meuleuse angulaire	20	126-2204
125	Gros		✓	✓		✓	✓	Meuleuse angulaire	20	910-7860
178	Gros		✓	✓		✓	✓	Meuleuse angulaire	20	910-7866

DISQUES PLATS

**Disque de surface
Scotch-brite™ Roloc™
SC-DR de 3M™**

- Nettoie, finit, lisse et ébavure
- Revêtu d'un abrasif Scotch-brite™
- Système d'accessoires Quick-Change Roloc™



3M

Ø de taille (mm)	Grain	Matériau adapté à						A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
		Acier	Acier au carbone	Acier inoxydable	Fonte	Aluminium	Alliages			
50	Très fine		✓	✓		✓	✓	Meuleuse d'angle/Meule à rectifier les matrices	50	126-2208
50	Medium		✓	✓		✓	✓	Meuleuse d'angle/Meule à rectifier les matrices	50	126-2209
50	Gros		✓	✓		✓	✓	Meuleuse d'angle/Meule à rectifier les matrices	1	124-6924

ACCESSOIRES DE LISSAGE DE SURFACE

**Patin d'appui de disque Scotch-brite™
de 3M™**

- Permet un changement de disques rapide
- Accessoire pour disques de surface Scotch-brite™
- La fixation à broche centrale réduit les vibrations des outils



3M

Ø de taille (mm)	A utiliser avec	Quantité de lot	Code commande
115	Meuleuse d'angle	1	126-2205

Rouleaux et tampons Scotch-brite™

Le traitement final effectué dans un projet de construction donne à la pièce sa finition professionnelle.

La toile Scotch-brite™ de 3M confère une finition constante et répétable à tous les métaux sans modifier la géométrie de la pièce.

Tous en stock et disponibles pour une livraison le jour ouvré suivant.



TAMPONS À MAIN

Tampons à main Scotch-brite™

- Tampon à main à usage général pour le nettoyage, le lissage et la finition
- Permet une finition fine sur tous métaux et un ponçage fin des vernis



Taille W (mm) x L (m)	Taille des grains	Arrière	Construction	Quantité de lot	Code commande
158 x 224	Gros	Toile en nylon	Oxyde d'aluminium	10	251-0919
158 x 224	Ultra Fine	Toile en nylon	Carbure de silicium	20	806-4743
158 x 224	Medium	Toile en nylon	Oxyde d'aluminium	20	111-5354
158 x 224	Silicone gros	Toile en nylon	Carbure de silicium	10	251-0931

ROULEAUX

Rouleaux Scotch-brite™

- Nettoyage intensif ébarbage léger et finition
- Faciles à couper à la longueur souhaitée
- Permettent une finition fine sur tous métaux et un ponçage fin des vernis



Taille W (mm) x L (m)	Taille des grains	Arrière	Construction	Quantité de lot	Code commande
50 x 5	Medium	Toile en nylon	Oxyde d'aluminium	1	456-2697
100 x 10	Fine	Toile en nylon	Oxyde d'aluminium	1	456-2669
100 x 10	Ultra Fine	Toile en nylon	Carbure de silicium	1	456-2681

Scotch-Brite™ CF-SR

- Tampons de la taille d'une main sur rouleau prédécoupé
- Meilleure durée de vie par rapport aux tampons standard



Taille des tampons W (mm) x L (mm)	Taille des grains	Arrière	Construction	Quantité de lot	Code commande
115 x 150	Fine	Toile en nylon	Oxyde d'aluminium	35	153-577

Votre temps est une ressource essentielle de votre performance

Sur les lignes de production, au poste de travail ou pour la maintenance des bâtiments, il est essentiel de pouvoir effectuer ses choix rapidement et simplement, en toute connaissance de cause et en toute sérénité. Depuis plus de 30 ans les équipes commerciales et techniques de RS en France vous accompagnent pour vous proposer les solutions adaptées à votre entreprise. Ce guide de sélection est là pour vous accompagner dans vos choix.

Un savoir-faire et une expertise reconnus

RS Components et Allied Electronics sont les marques commerciales d'Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance.

Créé en 1937 le Groupe est aujourd'hui présent dans 32 pays et expédie 44 000 colis par jour à plus d'un million de clients. Notre offre complète comporte plus de 600 000 références et provient de 2.500 principales marques.

Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s'est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle.



Un centre logistique de 22 000 m² à Beauvais (Oise)

A partir d'une offre complète livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d'acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l'argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.

Bien plus qu'un distributeur, un partenaire unique



Une équipe de 500 personnes en France

RS propose également des outils de conception et d'accompagnement gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique, obsolescence manager,...) et des solutions d'achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des

achats et d'approvisionnement, e-Services,...) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.

Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l'écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd'hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires comme par exemple les services métrologie, impression 3D, cotations, encodage ou SAV, mais également un accompagnement sur le terrain grâce à une