

弹片联接接线端子- 斜坡型
ZDU 2.5-2/3AN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



带有弹片接线技术的 Z 系列端子适合于广泛的客户应用。

这些端子具有：

外观尺寸小，标记号位置大，自带测试点。横联件可以使 Z 系列端子和魏德米勒其他系列的端子进行横联。

Z 系列端子适合的压接范围很大，并且有两路横联可供选择。

可以使用插拔式的横联件通过任意数目的横联路数对电压进行分配。

订货数据

类型	ZDU 2.5-2/3AN
订货号	1706010000
版本	弹片联接接线端子- 斜坡型, 直通型接线端子, 额定横截面: 弹片联接, Wemid, 深褐
GTIN (EAN)	4008190915377
最小包装数	100 个

弹片联接接线端子- 斜坡型

ZDU 2.5-2/3AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

宽度	5.1 mm	高度	50.5 mm
最低安装高度	44 mm	深	43 mm
净重	6.7 g		

温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C
----------	--------	----------	--------

IECEX/ATEX认证

ATEX 证书号	KEMA97ATEX4677U	ATEX 认证	KEMA97ATEX4677U_d.pdf
ATEX 认证	KEMA97ATEX4677U_e.pdf	IECEX 证书号	IECEXULD05.0009U
IEC Ex 证书	IECEXULD05.0009U_e.pdf	最大电压 (欧洲防爆标准ATEX)	550 V
电流 (ATEX)	21 A	导线最大压接面积(ATEX)	2.5 mm ²
最大电压 (国际电工委员会IECEX)	550 V	电流 (IECEX)	20 A
导线最大压接面积 (IECEX)	2.5 mm ²	横联件电压	CrossConnectionGuide.pdf
工作温度范围	应用温度范围请参考EG检验合格证书/IECEX—一致性证书	EN 60079-7 标识	Ex e II
标识 Ex-RL 94/9 EG	II 2 G D		

其他技术数据

安装方式	直接卡在导轨上	开放端	右方
相同端子的数量	1	类型	弹片连接, 用于插入式横联件, 单侧开放
防爆版	是		

可压接导线 (其它联接)

软导线的最小压接面积, 带塑料套管状端头 (DIN 46228/1), 其他联接	0.5 mm ²	软导线的最大压接面积, 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/1) 其他联接方式	2.5 mm ²
--	---------------------	--	---------------------

可压接导线(额定联接)

联接类型	弹片联接	剥线长度	10 mm
螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm	连接方向	倾斜的
联接点数量	3	最小压接面积	0.13 mm ²
最大压接面积	4 mm ²	测量规 按照 60 947-1 标准	A2
硬导线额定联接的最小压接面积	0.5 mm ²	单股硬导线的最大压接面积	4 mm ²
最大压接面积 软导线	2.5 mm ²	最小压接面积 软导线	0.5 mm ²
最小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1), 额定联接	0.5 mm ²	最大压接面积 软导线 管状端头预绝缘管状端头(DIN 46228/1) 额定联接	2.5 mm ²
最小压接面积 软导线 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/4) 额定联接	0.5 mm ²	最大压接面积 软导线 带塑料套的管状端头(DIN 46228/4), 额定联接	1.5 mm ²
导线最小压接面积 AWG	AWG 26	导线最大压接面积 AWG	AWG 12

尺寸

静差 TS 35	25.5 mm
----------	---------

弹片联接接线端子- 斜坡型 ZDU 2.5-2/3AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

额定数据

额定电压	800 V	额定浪涌电压	8 kV
额定电流	24 A	最大电流	24 A
标准	IEC 60947-7-1	污染等级	3

额定数据 (CSA)

CSA 认证号	200039-1194786	电压大小 C (CSA)	600 V
电流 大小 C (CSA)	23 A	导线最大压接面积(CSA)	14 AWG
最小导线横截面积 (CSA)	26 AWG		

额定数据 (UL)

UR 证书号	E60693	电压大小 C (UR)	600 V
电流 大小 C (UR)	20 A	最大导线尺寸 工厂接线 (UR)	12 AWG
最小导线尺寸 工厂接线 (UR)	26 AWG	最大导线尺寸 现场接线 (UR)	12 AWG

材料参数

绝缘材料	Wemid	材料	Wemid
颜色	深褐	阻燃等级符合 UL 94	V-0

系统特征值

产品系列	弹片联接接线端子- 斜坡型	联接类型	弹片联接
连接方向	倾斜的	层数	1
联接点数量	3	每层压接点数	3
层, 内部桥接	无	安装导轨	TS 35
必须的端板	是		

分类

ETIM 3.0	EC000897	UNSPSC	30-21-18-11
eClass 5.1	27-14-11-20	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20		

产品说明

订货数据提示文字	使用横联时, 额定电压降为400V。
技术数据	2.5 mm² 软导线 带管状端头 用魏德米勒PZ 6/5 压接工具连接
附件	使用屏蔽轨道LS 2.8(1056400000)时, 额定电压降低到250 V。

认证

认证



ROHS 一致

编制日期 2014年5月20日 下午01时23分56秒

目录日期 10.03.2014 / 保留技术修改权利。