






- ① SEE DRAWING 966 736
- ② PACKING: 600 CONNECTORS WITH ADAPTER PER REEL
7.8m BLISTER PER REEL
7.8m COVER TAPE
- ③ DIRECTION OF THE TOP OF THE REEL
- ④ COVER TAPE WITH BLISTER BELT WELDED
- ⑤ SOLDERLEGS OF EACH CONNECTOR AS SHOWN
IN DRAWING NO. 966736
6. PACKING ACCORDING DIN/IEC 286 RESPECTIVE EIA 481
INCLUSIVE DECLARATIONS ABOUT THE FIRST AND LAST RUNNING
(DIN/IEC 286 PART 3)
- ⑦ PACKING: 700 CONNECTORS WITH ADAPTER PER REEL
9m BLISTER PER REEL
9m COVER TAPE PER REEL

- 1 SIEHE ZEICHNUNG 966 736
- 2 VERPACKUNG: 600 BUCHSENSTECKER MIT ADAPTER PRO SPULE
7.8m BLISTER PRO SPULE
7.8m ABDECKFOLIE PRO SPULE
- 3 ABWICKELRICHTUNG
- 4 ABDECKFOLIE MIT BLISTERGURT VERSCHWEIßT
- 5 LÖTBEINCHEN 1 POS. BEI JEDEM STECKER WIE GEZEICHNET
IN ZEICHNUNG NR. 966736
6. VERPACKUNG ENTSPRECHEND DIN/IEC 286 BZW. EIA 481
INKLUSIVE ANGABEN ÜBER DEN VOR- UND NACHLAUF
(DIN/IEC 286 TEIL 3)
- 7 VERPACKUNG: 700 BUCHSENSTECKER MIT ADAPTER PRO SPULE
9m BLISTER PRO SPULE
9m ABDECKFOLIE PRO SPULE


1										5	HV100 CONNECTOR, SMD, 12 POS. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 12 POL.	1-966 736-2		
	1									5	HV100 CONNECTOR, SMD, 11 POS. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 11 POL.	1-966 736-1		
		1								5	HV100 CONNECTOR, SMD, 10 POS. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 10 POL.	1-966 736-0		
			1							5	HV100 CONNECTOR, SMD, 9 POS. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 9 POL.	966 736-9		
				1						5	HV100 CONNECTOR, SMD, 8 POS. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 8 POL.	966 736-8		
					1					5	HV100 CONNECTOR, SMD, 7 POS. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 7 POL.	966 736-7		
						1				5	HV100 CONNECTOR, SMD, 6 POS. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 6 POL.	966 736-6		
							1			5	HV100 CONNECTOR, SMD, 5 POS. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 5 POL.	966 736-5		
								1		5	HV100 CONNECTOR, SMD, 4 POS. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 4 POL.	966 736-4		
									1	5	HV100 CONNECTOR, SMD, 3 POS. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 3 POL.	966 736-3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	ADAPTER		LCP	BLACK SCHWARZ
										3	COVER TAPE ABDECKFOLIE	B=49.4	PET	TRANSPARENT
										3	COVER TAPE ABDECKFOLIE	B=37.4	PET	TRANSPARENT
										3	COVER TAPE ABDECKFOLIE	B=25.4	PET	TRANSPARENT
										2	BLISTER BELT BLISTERGURT	A=56.0	PS	GREY GRAU
										2	BLISTER BELT BLISTERGURT	A=44.0	PS	GREY GRAU
										2	BLISTER BELT BLISTERGURT	A=32.0	PS	GREY GRAU
										1	REEL REEL	C=62.4	PS	GREY GRAU
										1	REEL REEL	C=50.4	PS	GREY GRAU
										1	REEL REEL	C=38.4	PS	GREY GRAU

1--2	1--1	1--0	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	POS.	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL		
												COLOUR/FARBE				
THIS DRAWING IS A CONTROL DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST POSITION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE SICH TECHNISCH FORTSCHRITT DIENTEN, SIND VORBESHALTEN. DEN JEWEILS LETZTBESTEHENDEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUS ANFRAGE.											DWN M. STEIN 24-AUG-98	 AMP Deutschland GmbH D - 63225 Langen				
											CHK F. REICHARDT 24-AUG-98					
											APVD G. Feldmeier 24-AUG-98		NAME			
											PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. —		HV100 RECEPTACLE CONNECTOR, SMD WITH ADAPTER PACKED IN BLISTER BELT			
											APPLICATION SPEC VERABEITUNGSSPEZ. —					
DIMENSIONS: DIMENSIONEN:											TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED; ALL GENEINTOLERANZEN		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
mm											n. 150 8015 n. 150 2768 - mh -E n. DIN 15901 - 140		A2	00779	G-1241152	—
											PLC ±0.2 PLC ±0.1 PLC ±0.1 PLC ±					
MATERIAL											ANGLES/WINKEL ±°					
SEE TABLE SIEHE TABELLE											FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE					
SEE TABLE SIEHE TABELLE											WEIGHT GEWICHT —		CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG			
											MASSTAB 1 : 1		BLATT 1 OF 2	REV B2		

LOC	DIST	REVISIONS						
A I	-	P	LTR	ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD	
		PROJEKT NR.: E98-52544				-	-	-
		-	-	STIEHE BLATT 1 VON 2	-	-	-	
		-	-		-	-	-	

D



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISIONS. DIESSES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ABÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORZUBERITEN. DEN JEDELS LETZTGEHTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN M. STEIN 24-AUG-98		AMP Deutschland GmbH D - 63225 Langen	
DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. 150 8015 n. 150 2768 - mH -E n. DIN 16501 - 140 0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.1 3 PLC ±0.1 5 PLC ± ANGLES / WINKEL ± FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE		AMP D - 63225 Langen	
		APVD G. Feldmeier 24-AUG-98		NAME HV100 RECEPTACLE CONNECTOR, SMD WITH ADAPTER PACKED IN BLISTER BELT	
MATERIAL		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. - APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT -		SIZE A2	
SEE TABLE SIEHE TABELLE		SEE TABLE SIEHE TABELLE		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-1241152	
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		RESTRICTED TO NUR FUER -	
MASSSTAB 2:1		BLATT 2 OF 2		REV B2	