

固态继电器模块 - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 2966634

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



PLC-INTERFACE, 包括PLC-BSC.../21底座端子, 采用螺钉连接, 带有插拔式微型固态继电器, 用于安装在 NS 35/7.5上, 1个常开触点, 输入: 24 V DC, 输出: 3 - 33 V DC/3 A

优势

- ✓ 薄型设计
- ✓ 通过V8适配器实现有效的系统连接
- ✓ RT-III封装固态继电器
- ✓ 内置有输入保护电路
- ✓ 功能型插入式桥接片
- ✓ AC输出时零电压切换
- ✓ 大切换功率



关键商业数据

包装单位	10 STK
GTIN	 4 017918 130480
GTIN	4017918130480
海关税则号	8504409999
Sales Key	CK6213

技术数据

注意

使用限制	EMC : A类产品, 参见下载区内的制造商声明
------	--------------------------

尺寸

宽度	6.2 mm
高度	80 mm
深度	94 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 60 °C
-----------	------------------

固态继电器模块 - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 2966634

技术数据

环境条件

环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 70 °C
----------------	------------------

输入数据

额定输入电压 U_N	24 V DC
相对于 U_N 的输入电压范围	0.8 ... 1.2
输入电压范围	19.2 V DC ... 28.8 V DC
开关阈值“0”信号, 参考 U_N	≤ 0.4
开关阈值“1”信号, 参考 U_N	≥ 0.8
U_N 下的典型输入电流	8.5 mA
典型响应时间	20 μ s (U_N 时)
典型关闭时间	300 μ s (U_N 时)
工作电压显示	黄色LED
保护名称	极性保护
	备用二极管
保护电路/组件	极性保护二极管
	阻尼二极管
发送频率	300 Hz
额定条件下的功耗	0.2 W

输出数据

输出电压范围	3 V DC ... 33 V DC
限制连续电流	3 A (参见温度负荷曲线)
最大启动电流	15 A (10 ms)
最大限制连续电流下的电压降	≤ 200 mV
输出电路	2线连接, 浮地
保护名称	极性保护
	浪涌保护
保护电路/组件	极性保护二极管

连接数据

连接名称	输入侧
连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
硬导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导向横截面 AWG	26 ... 14

连接数据2

连接名称	输出侧
连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3

固态继电器模块 - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 2966634

技术数据

连接数据2

硬导线横截面	0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面 AWG	26 ... 14

概述

测试电压，输入 / 输出	2.5 kV (50Hz, 1min)
安装位置	任意
组装说明	无间距排列
操作模式	100%工作因数
阻燃等级，符合UL 94	V0

标准和规范

连接符合标准	CUL
名称	标准/条例
标准/规程	IEC 60664
	EN 50178
绝缘	基础隔离
Pollution degree	2
过电压类别_GRP	III
阻燃等级，符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

分类

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371604
eCl@ss 7.0	27371604
eCl@ss 8.0	27371604
eCl@ss 9.0	27371604

ETIM

ETIM 2.0	EC001504
ETIM 3.0	EC001504
ETIM 4.0	EC001504
ETIM 5.0	EC001504
ETIM 6.0	EC001504

固态继电器模块 - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 2966634

分类

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121542
UNSPSC 11	39121542
UNSPSC 12.01	39121542
UNSPSC 13.2	39122326

认证

认证

认证

PRS / UL Listed / UL Recognized / cUL Recognized / cUL Listed / DNV GL / EAC / cULus Recognized / cULus Listed

防爆认证

认证详情

PRS		http://www.prs.pl/	TE/2109/880590/16
-----	---	---	-------------------

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 172140
-----------	---	---	---------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
----------------	---	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 172140
------------	---	---	---------------

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE0000196-02
--------	---	---	---------------

固态继电器模块 - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 2966634

认证

EAC



TR_TS_D_00573_c

cULus Recognized



cULus Listed



附件

附件

单相固态继电器

微型固态继电器 - OPT-24DC/ 24DC/ 2 - 2966595



插拔式微型固态继电器，功率型固态继电器，1个常开触点，输入：24 V DC，输出：3 ... 33 V DC/3 A

安装导轨

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 高级钢V2A，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

固态继电器模块 - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 2966634

附件

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 铜，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 铜色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 铜，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 铜色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



DIN导轨，未打孔，标准配置2.3 mm，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

固态继电器模块 - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 2966634

附件

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

已标记的端子标识

快速标记条 - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm

布线模块

系统连接 - PLC-V8/FLK14/OUT - 2295554



V8适配器，用于8 x PLC-INTERFACE (6.2 mm)，控制器: 输出卡的PLC系统布线，连接 1: 螺钉连接 1x，连接 2: IDC/FLK 针脚排 1x 14-芯，连接 3: 插头 (可卡接到8x PLC-INTERFACE端子上)，通道数: 8，控制逻辑: 正向开关

系统连接 - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102



V8适配器，用于8 x PLC-INTERFACE (6.2 mm)，控制器: 输出卡的PLC系统布线，连接 1: 螺钉连接 1x，连接 2: IDC/FLK 针脚排 1x 14-芯，连接 3: 插头 (可卡接到8x PLC-INTERFACE端子上)，通道数: 8，控制逻辑: 负向开关

固态继电器模块 - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 2966634

附件

系统连接 - PLC-V8/D15S/OUT - 2296058



V8适配器，用于8 x PLC-INTERFACE (6.2 mm)，控制器: 输出卡的PLC系统布线，连接 1: 螺钉连接 1x，连接 2: D-SUB针式连接器 1x 15-芯，连接 3: 插头 (可卡接到8x PLC-INTERFACE端子上)，通道数: 8，控制逻辑: 正向开关

系统连接 - PLC-V8/D15B/OUT - 2296061



V8适配器，用于8 x PLC-INTERFACE (6.2 mm)，控制器: 输出卡的PLC系统布线，连接 1: 螺钉连接 1x，连接 2: D-SUB孔式插座板 1x 15-芯，连接 3: 插头 (可卡接到8x PLC-INTERFACE端子上)，通道数: 8，控制逻辑: 正向开关

桥接件

插入式跨接线 - FBST 500-PLC RD - 2966786



插入式跨接线，长度: 500 mm，颜色: 红色

插入式跨接线 - FBST 500-PLC BU - 2966692



插入式跨接线，长度: 500 mm，颜色: 蓝色

插入式跨接线 - FBST 500-PLC GY - 2966838



插入式跨接线，长度: 500 mm，颜色: 灰色

固态继电器模块 - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 2966634

附件

单个插入式桥接件 - FBST 6-PLC RD - 2966236



单个插入式桥接件，长度: 6 mm，位数: 2，颜色: 红色

单个插入式桥接件 - FBST 6-PLC BU - 2966812



单个插入式桥接件，长度: 6 mm，位数: 2，颜色: 蓝色

单个插入式桥接件 - FBST 6-PLC GY - 2966825



单个插入式桥接件，长度: 6 mm，位数: 2，颜色: 灰色

单个插入式桥接件 - FBST 8-PLC GY - 2967688



单个插入式桥接件，长度: 8 mm，位数: 2，颜色: 灰色

电源模块

电源端子 - PLC-ESK GY - 2966508



电源端子，最多用于4个电位输入，可安装在 NS 35/7.5导轨上

端子标识

固态继电器模块 - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 2966634

附件

快速标记条 - ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 5060935



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm

快速标记条 - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm

用于端子的标记条 - UC-TM 6 - 0818085



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 5.6 x 10.5 mm

用于端子的标记条 - UCT-TM 6 - 0828736



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 5.6 x 10.5 mm

继电器底座

继电器底座 - PLC-BSC- 24DC/21 - 2966016



6.2 mm PLC底座端子，采用螺钉连接方式，不带继电器或固态继电器，可安装在DIN导轨NS 35/7.5上，1个PDT，输入电压24 V DC

螺丝刀工具

固态继电器模块 - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 2966634

附件

螺丝刀 - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



操作工具，适用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

隔板

分组隔板 - PLC-ATP BK - 2966841



隔板，2mm厚，用在PLC端子条的两端。此外，它还用于：组与组之间的视觉隔离，根据DIN VDE 0106-101安全隔离相邻PLC-INTERFACE的不同电压，隔离

备件

继电器底座 - PLC-BSC- 24DC/21 - 2966016



6.2 mm PLC底座端子，采用螺钉连接方式，不带继电器或固态继电器，可安装在DIN导轨NS 35/7.5上，1个PDT，输入电压24 V DC

微型固态继电器 - OPT-24DC/ 24DC/ 2 - 2966595



插拔式微型固态继电器，功率型固态继电器，1个常开触点，输入：24 V DC，输出：3 ... 33 V DC/3 A