


LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN					
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
AI	-	PROJEKT NR. : E97-9621					
			A	NEW DRAWING	01DEC86	RICHTER	-
			B	1.3±0.1 WAS 1.3	20APR89	MAYER	-
			C	NEW CAD-DRAWING	04JAN97	STOLZ	FELDMETER
		D1	MIN.2.5µm Cu WAS MIN.1.5µm Cu	25FEB03	STOLZ	FELDMETER	



- 1

MIN. 4.5 µm Sn OVER MIN. 2.5 µm Cu
- 2

PACKING: MAX. 3000 PIECES
PACKED INTO CARDBOARD BOX
- 3


RECOMMENDED DIA. FOR PCB: Ø1.4 -0.1
- 1

MIN. 4.5 µm Sn ÜBER MIN. 2.5 µm Cu
- 2

VERPACKUNG: MAX. 3000 TEILE
IN KARTON VERPACKT
- 3

EMPFOHLENE LEITERPLATTENBOHRUNG: Ø1.4 -0.1

726387-2	1	CuZn
726387-1	PLAIN BLANK	CuZn
AMP ORDER NO. BESTELL-NR.	SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL
	COLOUR/FARBE	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELIS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN 01-DEC-86	AMP Deutschland GmbH D - 63225 Langen	
DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm		RICHTER CHK - APVD - PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. ACCORDING TO DIN 46244 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT -	AMP FASTON TAB 6.3 x 0.8 FLACHSTECKER 6.3 x 0.8	
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. Tolerierung ISO 8015 ±0.2	NAME SIZE CAGE CODE DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. RESTRICTED TO NUR FÜR	
MATERIAL SEE TABLE SIEHE TABELLE		ANGLES /WINKEL ±- FINISH /OBERFLÄCHE/FARBE SEE TABLE SIEHE TABELLE	A3 00779 C-726387 SCALE MAßSTAB 5:1 SHEET BLATT 1 OF 1 REV D1	
		CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		