

LUW CQAR (EQW)



Small size high-flux LED for slim designs (between 200 mA and 1.5 A constant current).
320 lm (typ.) , 145 lm/W (typ.) at 700 mA.

Features:

- **Package:** SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens.
- **Technology:** ThinGaN (UX:3)
- **Color:** EQ white; CRI (typ.) = 65; Cx = 0.37, Cy = 0.44 acc. to CIE 1931
- **ESD - withstand voltage:** 8 kV acc. to JESD22-A114-F
- **Corrosion Robustness:** Superior Corrosion Robustness
- **Viewing angle at 50 % I_V:** 120°
- **Lumen Maintenance:** Testing according to IESNA LM-80 in progress

Applications

- technical illumination with maximum energy saving
- industrial lighting
- LED retrofits and fixtures (Brillant Mix Technology)

Kompakte Lichtquelle für platzsparende Designs (für konstanten Strom zwischen 200 mA und 1,5 A).
320 lm (typ.), 145 lm/W (typ.) bei 700 mA.

Besondere Merkmale:

- **Gehäusotyp:** SMT-Keramikgehäuse mit Silikonverguss und -linse
- **Technologie:** ThinGaN (UX:3)
- **Farbe:** EQ white; CRI (typ.) = 65; Cx = 0.37, Cy = 0.44 gemäß CIE 1931
- **ESD - Festigkeit:** 8 kV nach JESD22-A114-F
- **Korrosionsstabilität:** Höchste Korrosionsbeständigkeit
- **Abstrahlwinkel bei 50 % I_V:** 120°
- **Lichtstromerhaltung:** Tests nach IESNA LM-80 im Gange

Anwendungen

- technische Beleuchtung bei maximaler Energieersparnis
- Industrie- und Hallenbeleuchtung
- Lampen- und Leuchten-Retrofits (in Brillant-Mix-Technik)

Ordering Information
Bestellinformation

Type Typ	Luminous Flux ¹⁾ page 21 Lichtstrom ¹⁾ Seite 21 I _F = 700 mA Φ _V [lm]	Ordering Code Bestellnummer
LUW CQAR-NPNR-MCML-1	280 ... 359	Q65111A3109
LUW CQAR-NQNS-MMMW-1	304 ... 390	Q65111A3111
LUW CQAR-NPNR-MMMW-1	280 ... 359	Q65111A3110

Note: *The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page for explanation). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LUW CQAR-NPNR-MMMW-1 means that only one group NP, NQ, NR will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.*

In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LUW CQAR-NPNR-MMMW-1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page In order to ensure availability, single color chromaticity groups will not be orderable (see page for explanation).

In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LUW CQAR-NPNR-MMMW-1 means that only one forward voltage group 3,4,5A,5B will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page for explanation).

Anm.: *Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LUW CQAR-NPNR-MMMW-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen NP, NQ, NR enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.*

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LUW CQAR-NPNR-MMMW-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite für nähere Informationen). LUW CQAR-NPNR-MMMW-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LUW CQAR-NPNR-MMMW-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3,4,5A,5B enthalten (siehe Seite für nähere Informationen). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.

Maximum Ratings**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating temperature range Betriebstemperatur	T_{op}	-40 ... 110	°C
Storage temperature range Lagertemperatur	T_{stg}	-40 ... 110	°C
Junction temperature absolute * Sperrschichttemperatur absolut *	$T_{j, abs}$	150	°C
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_j	125	°C
Forward current Durchlassstrom ($T_s = 25\text{ °C}$)	I_F	200 ... 1500	mA
Surge current Stoßstrom	I_{FM}	2000	mA
Reverse current ^{2) page 21} Sperrstrom ^{2) Seite 21}	I_R	200	mA

Note: * This is verified by testing 30 pieces. Pass criteria: No catastrophic failures allowed, luminous flux must be better than L70B50 after 1000 h.

Anm: * Dieser Wert wird durch den Test von 30 Bauteilen abgesichert. Dabei dürfen keine Totalausfälle auftreten und der Lichtstrom muß nach 1000 h über L70B50 liegen.

Characteristics ($T_S = 25\text{ °C}$; $I_F = 700\text{ mA}$)

Kennwerte

Parameter Bezeichnung		Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 3) page 21	(typ.)	C _x	0.37	-
Farbkoordinaten nach CIE 1931 3) Seite 21	(typ.)	C _y	0.44	-
Viewing angle at 50 % I _V Abstrahlwinkel bei 50 % I _V	(typ.)	2φ	120	°
Forward voltage 4) page 21	(min.)	V _F	2.75	V
Durchlassspannung 4) Seite 21	(typ.)	V _F	3.15	V
	(max.)	V _F	3.5	V
Reverse voltage Sperrspannung (I _R = 20 mA)	(max.)	V _R	1.2	V
Real thermal resistance junction / solder point Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Löt看	(typ.)	R _{th JS real}	3.8	K/W
	(max.)	R _{th JS real}	5	K/W
"Electrical" thermal resistance junction / solder point "Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht / Löt看	(typ.)	R _{th JS el}	2.4	K/W
(with efficiency η _e = 37 %)	(max.)	R _{th JS el}	3.2	K/W

Note: Individual forward voltage groups see next page

Anm.: Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite

Brightness Groups
Helligkeitsgruppen

Group	Luminous Flux 1) page 21	Luminous Flux 1) page 21	Luminous Intensity 5) page 21
Gruppe	Lichtstrom 1) Seite 21 (min.) Φ_V [lm]	Lichtstrom 1) Seite 21 (max.) Φ_V [lm]	Lichtstärke 5) Seite 21 (typ.) I_V [cd]
MT	240	259	83
MU	259	280	90
NP	280	304	97
NQ	304	330	105
NR	330	359	115
NS	359	390	123

Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.


Forward Voltage Groups 4) page 21
Durchlassspannungsgruppe 4) Seite 21

Group		
Gruppe	(min.) V_F [V]	(max.) V_F [V]
3	2.75	3.00
L1	2.80	2.90
L2	2.90	3.00
4	3.00	3.25
M1	3.00	3.10
MX	3.10	3.25
5A	3.25	3.375
5B	3.375	3.50

Note: Voltage Groups 3, 4, 5A and 5B will be phased out (InfoNote OS-IN-2012-016).

Anm.: Die Spannungsgruppen 3, 4, 5A und 5B werden auslaufen (InfoNote OS-IN-2012-016).

Chromaticity Coordinate Groups ³⁾ page 21
Farbortgruppen ³⁾ Seite 21



Color Chromaticity Groups ³⁾ page 21
Farbortgruppen ³⁾ Seite 21

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
MW	0.3962	0.5128	MP	0.3708	0.4619	MH	0.3496	0.4196
	0.4007	0.5219		0.3739	0.4681		0.3525	0.4255
	0.4086	0.5027		0.3847	0.4546		0.3647	0.4146
	0.4128	0.5112		0.3876	0.4604		0.3674	0.4201
MV	0.3920	0.5043	MN	0.3679	0.4561	MG	0.3468	0.4140
	0.3962	0.5128		0.3708	0.4619		0.3496	0.4196
	0.4046	0.4946		0.3819	0.4490		0.3620	0.4093
	0.4086	0.5027		0.3847	0.4546		0.3647	0.4146
MU	0.3880	0.4963	MM	0.3651	0.4504	MF	0.3440	0.4085
	0.3920	0.5043		0.3679	0.4561		0.3468	0.4140
	0.4008	0.4870		0.3792	0.4437		0.3594	0.4041
	0.4046	0.4946		0.3819	0.4490		0.3620	0.4093

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
MT	0.3842	0.4887	ML	0.3618	0.4439	ME	0.3404	0.4012
	0.3880	0.4963		0.3651	0.4504		0.3440	0.4085
	0.3972	0.4798		0.3762	0.4376		0.3560	0.3973
	0.4008	0.4870		0.3792	0.4437		0.3594	0.4041
MS	0.3806	0.4815	MK	0.3585	0.4374	MD	0.3368	0.3942
	0.3842	0.4887		0.3618	0.4439		0.3404	0.4012
	0.3939	0.4730		0.3731	0.4314		0.3526	0.3906
	0.3972	0.4798		0.3762	0.4376		0.3560	0.3973
MR	0.3772	0.4746	MJ	0.3556	0.4315	MC	0.3334	0.3874
	0.3806	0.4815		0.3585	0.4374		0.3368	0.3942
	0.3906	0.4666		0.3703	0.4258		0.3494	0.3842
	0.3939	0.4730		0.3731	0.4314		0.3526	0.3906
MQ	0.3739	0.4681	MI	0.3525	0.4255			
	0.3772	0.4746		0.3556	0.4315			
	0.3876	0.4604		0.3674	0.4201			
	0.3906	0.4666		0.3703	0.4258			

Group Name on Label**Gruppenbezeichnung auf Etikett**

Example: NP-MM-L1

Beispiel: NP-MM-L1

Brightness Helligkeit	Chromaticity Coordinate Farbort	Forward Voltage Durchlassspannung
NP	MM	L1


Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

Relative Spectral Emission - $V(\lambda)$ = Standard eye response curve ^{5) page 21 , 1) page 21}

Relative spektrale Emission - $V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit ^{5) Seite 21 , 1) Seite 21}


$\Phi_{e,rel} = f(\lambda)$; $T_S = 25\text{ °C}$; $I_F = 700\text{ mA}$



Radiation Characteristics ^{5) page 21}


Abstrahlcharakteristik ^{5) Seite 21}

$I_{rel} = f(\varphi)$; $T_S = 25\text{ °C}$




Forward Current ^{5) page 21}**Durchlassstrom** ^{5) Seite 21}


$$I_F = f(V_F); T_S = 25^\circ\text{C}$$

**Relative Luminous Flux** ^{5) page 21, 6) page 21}**Relativer Lichtstrom** ^{5) Seite 21, 6) Seite 21}


$$\Phi_V / \Phi_V(700 \text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25^\circ\text{C}$$

**Chromaticity Coordinate Shift** ^{5) page 21}**Farbortverschiebung** ^{5) Seite 21}


$$C_x, C_y = f(I_F); T_S = 25^\circ\text{C}$$




Relative Forward Voltage ^{5) page 21}
Relative Vorwärtsspannung ^{5) Seite 21}
 $\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 700\text{ mA}$



Relative Luminous Flux ^{5) page 21}
Relative Lichtstrom ^{5) Seite 21}
 $\Phi_V/\Phi_V(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 700\text{ mA}$




Chromaticity Coordinate Shift ^{5) page 21}
Farbortverschiebung ^{5) Seite 21}
 $C_x, C_y = f(T_j); I_F = 700\text{ mA}$



Max. Permissible Forward Current


Max. zulässiger Durchlassstrom

$I_F = f(T)$



Package Outline ⁷⁾ page 21

Maßzeichnung ⁷⁾ Seite 21




C67062-A0017-A1--02

Approximate Weight:	29 mg
Gewicht:	29 mg
Mark:	Cathode
Markierung:	Kathode
ESD information:	LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip.
ESD Information:	Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschaltet ist.
Corrosion robustness:	Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H₂S / 336 h = Stricter than IEC 60068-2-43 (H₂S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H₂S / 21 days] = Regarding relevant gas (H₂S) stricter than EN 60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb SO₂, 200 ppb NO₂, 10 ppb Cl₂ / 21 days]

Korrosionsfestigkeit:

Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H₂S / 336 h
 = Besser als IEC 60068-2-43 (H₂S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H₂S / 21 Tage]
 = Bezogen auf das Gas (H₂S) besser als EN 60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb SO₂, 200ppb NO₂, 10ppb Cl₂ / 21 Tage]

Recommended Solder Pad ^{7) page 21}
Empfohlenes Lötpadding ^{7) Seite 21}

 Reflow soldering
 Reflow-Löten


E062.3010.73 -05

Notes:


For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. For further information please refer to our Application Note "Handling and Processing Details for Ceramic LEDs".

Anmerkungen:

Um eine verbesserte Lötstellenkontakterung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standardstickstoffatmosphäre zu löten. Weitere Informationen finden Sie in der Applikationsschrift „Handling and Processing Details for Ceramic LEDs“.

Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil


Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to J-STD-020D.01



Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Einheit Unit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_S T_{Smin} to T_{Smax}	t_S	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T_{Smax} to T_P			2	3	K/s
Liquidus temperature	T_L	217			°C
Time above liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak temperature	T_P		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature T_P - 5 K	t_p	10	20	30	s
Ramp-down rate*) T_P to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_P				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
*) slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range


Method of Taping ⁷⁾ page 21
Gurtung ⁷⁾ Seite 21



C67062-A0017-B5-08

Tape and Reel
Gurtverpackung

12 mm tape with 600 pcs. on Ø 180 mm reel




Tape dimensions in mm (inch)

W	P ₀	P ₁	P ₂	D ₀	E	F
12 +0.3/-0.1	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) or 8 ± 0.1 (0.315 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	1.5 ± 0.1 (0.059 ± 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	5.5 ± 0.05 (0.217 ± 0.002)


Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N _{min}	W ₁	W _{2max}
180 (7)	12 (0.472)	60 (2.362)	12.4 + 2 (0.488 + 0.079)	18.4 (0.724)

Barcode-Product-Label (BPL) Barcode-Produkt-Etikett (BPL)




Dry Packing Process and Materials Trockenverpackung und Materialien



Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gürtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien



Dimensions of transportation box in mm (inch)

Width / Breite	Length / Länge	Height / Höhe
195 ± 5 (7.677 ± 0.1968)	195 ± 5 (7.677 ± 0.1968)	30 ± 5 (1.181 ± 0.196)

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Moderate risk (exposure time 0.25 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Subcomponents of this LED are goldplated. In spite of the improved corrosion stability of this subcomponents, it can be affected by environments that contain very high concentrations of aggressive substances. Therefore, we recommend avoiding aggressive atmospheres during storage, production and use.

Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Moderate risk (Expositionsdauer 0,25 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Einzelkomponenten dieser LED sind goldbeschichtet. Trotz der dadurch vorhandenen verbesserten Korrosionsstabilität können Einzelkomponenten durch sehr hohe Konzentration aggressiver Substanzen angegriffen werden. Aus diesem Grund wird empfohlen aggressive Umgebungen während der Lagerung, Produktion und im Betrieb zu vermeiden.

Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended(a) to be implanted in the human body, or(b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie diese Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- 1) **Brightness:** Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of $\pm 8\%$ and an expanded uncertainty of $\pm 11\%$ (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 2) **Reverse Operation:** A minimum of 10 hours of reverse operation is permissible in total.
- 3) **Chromaticity coordinate groups:** Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of $\pm 0,005$ and an expanded uncertainty of $\pm 0,01$ (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 4) **Forward Voltage:** The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of $\pm 0,05$ V and an expanded uncertainty of $\pm 0,1$ V (acc. to GUM with a coverage factor of $k=3$).
- 5) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 6) **Relative Brightness Curve:** In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 7) **Tolerance of Measure:** Dimensions are specified as follows: mm (inch).

Glossar

- 1) **Helligkeit:** Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 8\%$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 11\%$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 2) **Betrieb in Sperrrichtung:** Eine Gesamtbetriebszeit von wenigstens 10 Stunden in Sperrrichtung ist gewährleistet.
- 3) **Farbortgruppen:** Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 0,005$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 0,01$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 4) **Durchlassspannung:** Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 0,05$ V und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 0,1$ V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k=3$).
- 5) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 6) **Relative Helligkeitskurve:** Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 7) **Maßtoleranz:** Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求；
国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。