


LW TTSD



TOPLED, SMT LED with integrated reflector. With our great experience in SMT LED we are able to offer a high quality product for all kind of applications.

TOPLED, SMT-LED mit integriertem Reflektor. Mit unserer großen Erfahrung in SMT LED sind wir in der Lage, ein qualitativ hochwertiges Produkt für alle Arten von Anwendungen anzubieten.

Features:

- **Package:** white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
- **Technology:** ThinGaN
- **Viewing angle at 50 % I_V :** (typ.) 120° (Lambertian Emitter)
- **Color:** Cx = 0.33, Cy = 0.33 acc. to CIE 1931 (white)
- **ESD - withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-F
- **Corrosion Robustness:** Improved corrosion robustness

Besondere Merkmale:

- **Gehäusotyp:** weisses PLCC-2 Gehäuse, farbiger diffuser Silikon-Verguss
- **Technologie:** ThinGaN
- **Abstrahlwinkel bei 50 % I_V :** (typ.) 120° (Lambertscher Strahler)
- **Farbe:** Cx = 0.33, Cy = 0.33 acc. to CIE 1931 (weiß)
- **ESD - Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-F
- **Korrosionsstabilität:** Verbesserte Korrosionsstabilität

Ordering Information

Bestellinformation

Type Typ	Luminous Intensity ¹⁾ page 22 Lichtstärke ¹⁾ Seite 22 $I_F = 20 \text{ mA}$ $I_V [\text{mcd}]$	Ordering Code Bestellnummer
LW TTSD-U1V1-JKPL-1-S	450 ... 900	Q65111A0300
LW TTSD-U2V2-JKPL-1-S	560 ... 1120	Q65111A0301

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page for explanation). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LW TTSD-U2V2-JKPL-1-S means that only one group U2, V1, V2 will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LW TTSD-U2V2-JKPL-1-S means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page In order to ensure availability, single color chromaticity groups will not be orderable (see page for explanation).

In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LW TTSD-U2V2-JKPL-1-S means that only one forward voltage group 3,4,5,6 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page for explanation).

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LW TTSD-U2V2-JKPL-1-S bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen U2, V1, V2 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z. B. LW TTSD-U2V2-JKPL-1-S bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite für nähere Informationen). LW TTSD-U2V2-JKPL-1-S bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LW TTSD-U2V2-JKPL-1-S bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3,4,5,6 enthalten (siehe Seite für nähere Informationen). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.

Maximum Ratings**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating temperature range Betriebstemperatur	T_{op}	-40 ... 110	°C
Storage temperature range Lagertemperatur	T_{stg}	-40 ... 110	°C
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_j	125	°C
Forward current Durchlassstrom ($T_s = 25\text{ °C}$)	I_F	3 ... 30	mA
Surge current Stoßstrom ($t \leq 10\text{ }\mu\text{s}$; $D = 0.005$; $T_s = 25\text{ °C}$)	I_{FM}	200	mA
Reverse voltage Sperrspannung ($T_s = 25\text{ °C}$)	V_R	not designed for reverse operation	V

Characteristics ($T_S = 25\text{ °C}$; $I_F = 20\text{ mA}$)

Kennwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 ^{2) page 22} (typ.)	Cx	0.33	-
Farbkoordinaten nach CIE 1931 ^{2) Seite 22} (typ.)	Cy	0.33	-
Viewing angle at 50 % I_V Abstrahlwinkel bei 50 % I_V	2φ	120	°
Forward voltage ^{3) page 22} (min.)	V_F	2.60	V
Durchlassspannung ^{3) Seite 22} (typ.)	V_F	3.20	V
	V_F	3.80	V
Reverse current Sperrstrom	I_R	not designed for reverse operation	
Real thermal resistance junction / ambient ^{4) page 22, 5) page 22} (max.)	$R_{th JA real}$	340	K/W
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung ^{4) Seite 22, 5) Seite 22}			
Real thermal resistance junction / solder point ^{5) page 22} (max.)	$R_{th JS real}$	180	K/W
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad ^{5) Seite 22}			

Brightness Groups Helligkeits-Gruppierungsschema


Group	Luminous Intensity ¹⁾ page 22	Luminous Intensity ¹⁾ page 22	Luminous Flux ⁶⁾ page 22
Gruppe	Lichtstärke ¹⁾ Seite 22 (min.) I_V [mcd]	Lichtstärke ¹⁾ Seite 22 (max.) I_V [mcd]	Lichtstrom ⁶⁾ Seite 22 (typ.) Φ_V [lm]
U1	450	560	1520
U2	560	710	1910
V1	710	900	2420
V2	900	1120	3030

Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Forward Voltage Groups ³⁾ page 22 Durchlassspannungsgruppe ³⁾ Seite 22

Group		
Gruppe	(min.) V_F [V]	(max.) V_F [V]
3	2.60	2.90
4	2.90	3.20
5	3.20	3.50
6	3.50	3.80

Chromaticity coordinate groups ^{2) page 22}Farbortgruppen ^{2) Seite 22}Color Chromaticity Groups ^{2) page 22}Farbortgruppen ^{2) Seite 22}

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
JL	0.2850	0.2790	LK	0.3100	0.2970	OL	0.3386	0.3426
	0.2910	0.2680		0.3130	0.2840		0.3386	0.3591
	0.2960	0.2955		0.3197	0.3131		0.3484	0.3571
	0.3005	0.2825		0.3205	0.2956		0.3484	0.3730
JK	0.2910	0.2680	ML	0.3189	0.3302	OK	0.3386	0.3235
	0.2960	0.2590		0.3197	0.3131		0.3386	0.3426
	0.3005	0.2825		0.3288	0.3282		0.3484	0.3388
	0.3045	0.2715		0.3288	0.3452		0.3484	0.3571
KL	0.2960	0.2955	MK	0.3197	0.3131	PL	0.3484	0.3571
	0.3005	0.2825		0.3205	0.2956		0.3484	0.3730
	0.3070	0.3120		0.3288	0.3081		0.3582	0.3715
	0.3100	0.2970		0.3288	0.3282		0.3582	0.3792

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
KK	0.3005	0.2825	NL	0.3288	0.3282	PK	0.3484	0.3388
	0.3045	0.2715		0.3288	0.3453		0.3484	0.3571
	0.3100	0.2970		0.3386	0.3426		0.3582	0.3542
	0.3130	0.2840		0.3386	0.3591		0.3582	0.3715
LL	0.3070	0.3120	NK	0.3288	0.3081			
	0.3100	0.2970		0.3288	0.3282			
	0.3189	0.3302		0.3386	0.3235			
	0.3197	0.3131		0.3386	0.3426			

Group Name on Label**Gruppenbezeichnung auf Etikett**

Example: U2-JK-3

Beispiel: U2-JK-3

Brightness Helligkeit	Chromaticity Coordinate Farbort	Forward Voltage Durchlassspannung
U2	JK	3


Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

Relative Spectral Emission - $V(\lambda) = \text{Standard eye response curve}$ ^{6) page 22, 1) page 22}

Relative spektrale Emission - $V(\lambda) = \text{spektrale Augenempfindlichkeit}$ ^{6) Seite 22, 1) Seite 22}


$I_{rel} = f(\lambda)$; $T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$; $I_F = 20\text{ mA}$



Radiation Characteristics ^{6) page 22}

Abstrahlcharakteristik ^{6) Seite 22}


$I_{rel} = f(\varphi)$; $T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$



Forward Current ^{6) page 22}

Durchlassstrom ^{6) Seite 22}


$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$



Relative Luminous Intensity ^{6) page 22, 7) page 22}

Relative Lichtstärke ^{6) Seite 22, 7) Seite 22}


$I_V/I_V(20\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$



Chromaticity Coordinate Shift ^{6) page 22}


Farbortverschiebung ^{6) Seite 22}

$C_x, C_y = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$




Relative Forward Voltage ^{6) page 22}**Relative Vorwärtsspannung** ^{6) Seite 22}


$$\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 20 \text{ mA}$$

**Relative Luminous Intensity** ^{6) page 22}**Relative Lichtstärke** ^{6) Seite 22}

$$I_V / I_V(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 20 \text{ mA}$$


**Chromaticity Coordinate Shift** ^{6) page 22}**Farbortverschiebung** ^{6) Seite 22}

$$C_x, C_y = f(T_j); I_F = 20 \text{ mA}$$




Max. Permissible Forward Current
Maximal zulässiger Durchlassstrom

$I_F = f(T)$




Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$


D: Duty cycle, $T_S = 25^{\circ}\text{C}$



Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

D: Duty cycle, $T_S = 85^{\circ}\text{C}$



Package Outline ⁸⁾ page 22Maßzeichnung ⁸⁾ Seite 22

C63062-A3863-A1..-06

Approximate Weight:

32 mg

Gewicht:

32 mg

Mark:

bevelled edge (Cathode)

Markierung:

abgeschrägte Ecke (Kathode)


Corrosion robustness:

Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H₂S / 336 h
 = Stricter than IEC 60068-2-43 (H₂S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H₂S / 21 days]
 = Regarding relevant gas (H₂S) stricter than EN 60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb SO₂, 200 ppb NO₂, 10 ppb Cl₂ / 21 days]

Korrosionsfestigkeit:


Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H₂S / 336 h
 = Besser als IEC 60068-2-43 (H₂S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H₂S / 21 Tage]
 = Bezogen auf das Gas (H₂S) besser als EN 60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb SO₂, 200ppb NO₂, 10ppb Cl₂ / 21 Tage]


Recommended Solder Pad ^{8) page 22}
Empfohlenes Lötpadesign ^{8) Seite 22}



Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung
 Paddesign for improved heat dissipation

Reflow soldering
 Reflow-Löten




 Lötstopplack
 Solder resist

Cu-Fläche > 16 mm²
 Cu-area > 16 mm²


OHLPY970

Recommended Solder Pad ^{8) page 22}
Empfohlenes Lötpadesign ^{8) Seite 22}



Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung
 Paddesign for improved heat dissipation

Reflow soldering
 Reflow-Löten



Fläche darf bei Verwendung von TOPLED[®] elektrisch nicht beschaltet werden.
 For TOPLED[®] assembly do not use this area for electrical contact

Fläche darf bei Verwendung von TOPLED[®] elektrisch nicht beschaltet werden.
 For TOPLED[®] assembly do not use this area for electrical contact

Cu Fläche / > 16 mm² per pad
 Cu-area

 Lötstopplack
 Solder resist

OHLPY440

Notes:

The lower solder pad layout represents the recommended solder pad useable for TOPLED and Power TOPLED (combi solder pad).


Anmerkungen:

Das untere Lötpadding zeigt das empfohlene Lötpadding, welches sowohl für TOPLED als auch Power TOPLED verwendbar ist (Kombi-Lötpadding).

Reflow Soldering Profile

Reflow Lötprofil

Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to J-STD-020D.01




OHA04612

Profil-Charakteristik Profile Feature	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Einheit Unit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up Rate to Preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_S T_{Smin} to T_{Smax}	t_S	60	100	120	s
Ramp-up Rate to Peak*) T_{Smax} to T_P			2	3	K/s
Liquidus Temperature	T_L	217			°C
Time above Liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak Temperature	T_P		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_p - 5$ K	t_p	10	20	30	s
Ramp-down Rate* T_p to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_p				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

* slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Method of Taping ⁸⁾ page 22
Gurtung ⁸⁾ Seite 22




OHAY2271

Tape and Reel

Gurtverpackung

8 mm tape with 2000 pcs. on \varnothing 180 mm reel, 8000 pcs. on \varnothing 330 mm reel




Tape dimensions in mm (inch)

W	P ₀	P ₁	P ₂	D ₀	E	F
8 +0.3/-0.1	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002) or 4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	1.5 ± 0.1 (0.059 ± 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	3.5 ± 0.05 (0.217 ± 0.002)


Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N _{min}	W ₁	W _{2max}
180 (7)	8 (0.315)	60 (2.362)	8.4 + 2 (0.331 + 0.079)	14.4 (0.567)
330 (13)	8 (0.315)	60 (2.362)	8.4 + 2 (0.331 + 0.079)	14.4 (0.567)

Barcode-Product-Label (BPL) Barcode-Produkt-Etikett (BPL)




Dry Packing Process and Materials Trockenverpackung und Materialien



Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Transportation Packing and Materials Kartonverpackung und Materialien



Dimensions of transportation box in mm (inch)

Width / Breite	Length / Länge	Height / Höhe
200 ±5 (7,874 ±0,196)	195 ±5 (7,677 ±0,1968)	30 ±5 (1,181 ±0,196)
352 ±5 (13,858 ±0,196)	352 ±5 (13,858 ±0,196)	33 ±5 (1,299 ±0,196)

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Low risk (exposure time 100 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Subcomponents of this LED are goldplated. In spite of the improved corrosion stability of this subcomponents, it can be affected by environments that contain very high concentrations of aggressive substances. Therefore, we recommend avoiding aggressive atmospheres during storage, production and use.

Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Low risk (Expositionsdauer 100 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Einzelkomponenten dieser LED sind goldbeschichtet. Trotz der dadurch vorhandenen verbesserten Korrosionsstabilität können Einzelkomponenten durch sehr hohe Konzentration aggressiver Substanzen angegriffen werden. Aus diesem Grund wird empfohlen aggressive Umgebungen während der Lagerung, Produktion und im Betrieb zu vermeiden.

Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended(a) to be implanted in the human body,or(b) to support and/or maintain and sustain human life.If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.Falls Sie diese Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- 1) **Brightness:** Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 2) **Chromaticity coordinate groups:** Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,005 and an expanded uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 3) **Forward Voltage:** The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of $k=3$).
- 4) **Thermal Resistance:** RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size 16mm² per pad)
- 5) **Thermal Resistance:** Rth max based on statistic values (6σ)
- 6) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 7) **Relative Brightness Curve:** In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 8) **Tolerance of Measure:** Dimensions are specified as follows: mm (inch).

Glossar

- 1) **Helligkeit:** Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 2) **Farbortgruppen:** Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 3) **Durchlassspannung:** Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k=3$).
- 4) **Wärmewiderstand:** RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße 16mm² je pad)
- 5) **Wärmewiderstand:** Rth max basiert auf statistischen Werten (6σ)
- 6) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 7) **Relative Helligkeitskurve:** Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 8) **Maßtoleranz:** Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求；
国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。